

## Zdjęcie produktu



Przyszłościowe rozwiązania elektroniki przemysłowej do montażu w szafach sterujących  
Obudowy elektroniki mają kluczowe znaczenie dla integracji zespołów elektronicznych w szafach sterujących. Chronią wrażliwe komponenty i zapewniają niezawodne przyłącza. Dzięki materiałom wysokiej jakości oferują długofalowe rozwiązania dla zastosowań przemysłowych.

Twoje korzyści:

Elastyczność: skalowalne rozwiązania dla różnych wymagań

Bezpieczeństwo: solidna konstrukcja chroniąca elektronikę

Wydajność: prosta instalacja i zoptymalizowana technologia łączeniowa

Obudowy dla każdej aplikacji:

Nasze portfolio obejmuje obudowy modułowe (np. CH20M), małe obudowy i obudowy profilowe przeznaczone do sterowania, konwersji sygnałów i zapewniania bezpieczeństwa aplikacji. Obudowy te oferują możliwość dostosowania designu, łatwy montaż i dużą pojemność przyłączeniową.

Personalizacja:

oprócz rozwiązań standardowych oferujemy personalizację w zakresie designu, kolorystyki i druku. Weidmüller Configurator umożliwia stworzenie indywidualnego designu.

Nasz serwis:

oferujemy fachowe doradztwo i wsparcie techniczne dla Państwa projektów. W obszarze plików do pobrania można znaleźć dane CAD, karty charakterystyki i instrukcje instalacji zapewniające efektywną integrację.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M grafitowy szary, Osłona elementu bocznego, Szerokość: 22.5 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1413740000</a>                                                                            |
| Typ        | CH20M AD SHL 5.00/04 GGY 2019                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118241648                                                                                         |
| Ilość      | 50 szt.                                                                                               |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 15.2 mm | Głębokość (cale) | 0.5984 inch |
| Wysokość   | 23.4 mm | Wysokość (cale)  | 0.9213 inch |
| Szerokość  | 22.5 mm | Szerokość (cale) | 0.8858 inch |
| Masa netto | 1.6 g   |                  |             |

## Temperatury

|                       |                                                  |                               |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Temperatura otoczenia | -25 °C...85 °C                                   | Zakres temperatury stosowania | -40...120 °C |
| Wilgotność            | 5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji |                               |              |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane materiałowe

|                               |                   |                                       |              |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94       | V-0               | Materiał izolacyjny                   | PA 66 GF 30  |
| grupa materiałów izolacyjnych | I                 | Powierzchnia                          | nieobrobiony |
| Materiał podstawowy           | tworzywo sztuczne | Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | 600 ≤ CTI    |

## Dane ogólne

|                          |                 |                     |                      |
|--------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Barwny                   | grafitowy szary | Stopień ochrony     | IP20 po zamontowaniu |
| Tabela kolorów (podobny) | RAL 7024        | możliwość zalewania | Nie                  |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ETIM 10.0   | EC001031    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-05 |             |             |

**Rysunki**

**Zdjęcie produktu**



**Rysunek wymiarowy**

