Karta katalogowa

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe Y, 7/8", Rozdzielacz zasilania
Nr zam.	1413920000
Typ	SAI-Y-7/8 3P
GTIN (EAN)	4050118214925
Ilość	1 szt.

Karta katalogowa

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto	70 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	3	kodowanie	brak
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Podstawowy materiał obudowy	PUR
Opór izolacji	1010 Ω	Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe natężenie prądu	10 A	Stopień ochrony	IP67, IP68
Cykle wpinania	≥ 100	Stopień zanieczyszczenia	3
Przyłącze ekranu	Nie	Materiał pierścienia gwintowanego	mosiądz, niklowany
Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C		

Dane przyłącza

Wyjście wielokrotne - łącznik wtykowy	Kołek 7/8"	Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Gniazdo 7/8"
Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Gniazdo 7/8"	Moment dokręcający	7/8": 1.5 Nm

Dane ogólne

Liczba biegunów	3	kodowanie	brak
Ścieżka połączenia	7/8"	Materiał styków gniazdo	CuZn
Materiał styków pręt	CuZn	Powierzchnia styku	Au (złoto)
Podstawowy materiał obudowy	PUR	Opór izolacji	1010 Ω
Napięcie znamionowe	400 V	Znamionowe natężenie prądu	10 A
rozmiar klucza	24 mm	Stopień ochrony	IP67, IP68
Cykle wpinania	≥ 100	Stopień zanieczyszczenia	3
złącze 1	7/8"	Przyłącze 2	Śruba
Przyłącze ekranu	Nie	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C
Zewnętrzna średnica przewodu	-		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Karta katalogowa


SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Schemat biegunów



Male

Schemat biegunów



Female

Schemat połączeń

