




Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	OMNIMATE Signal - seria PM, Oznaczniki wciśkane, 2.7 x 2.6 mm, Raster w mm (P): 3.50 Weidmüller, według życzenia klienta
Nr zam.	1323700000
Typ	PM 2.7/2.6 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118126761
Ilość	192 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	2.7 mm	Wysokość (cale)	0.1063 inch
Szerokość	2.6 mm	Szerokość (cale)	0.1024 inch
Masa netto	0.05 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia	
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%	
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy	0.001 kg CO2 eq.

Dane ogólne

Rodzaj nadruku	Indywidualnie	
Szerokość	2.6 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-2	
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	według życzenia klienta	
Materiał podstawowy	poliamid 66	
Nadrukowane znaki	Wymaga pliku M-Print PRO	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	MultiCard
Zalecane branże	Producent urządzenia	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Pusher markers	
Zakres temperatury stosowania	-40... 100 °C	
Aplikacja / producent	Weidmueller	

Znaczniki złącz

Raster w mm (P)	3.50 mm
-----------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Rysunki

Rysunek

