

## HDC MHE 6 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Moduł sygnałowy, 500 V, 16 A, Liczba biegunów: 6, Przyłącze zagniatane, Złącze męskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
Nr zam.	<a href="#">1429360000</a>
Typ	HDC MHE 6 MC
GTIN (EAN)	4050118233605
Ilość	1 szt.

## HDC MHE 6 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E92202

## Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	39.7 mm	Wysokość (cale)	1.563 inch
Szerokość	14.5 mm	Szerokość (cale)	0.5709 inch
Masa netto	10.38 g		

## Temperatury

Temperatura graniczna -40 °C ... 125 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Dane ogólne

Liczba biegunów	6	Klasa palności wg UL 94	V-0
Opór izolacji	1012 Ω	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	Złącze męskie	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3	Materiał podstawowy	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Typoszereg	ModuPlug	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	500 V
Napięcie pomiarowe według UL/CSA	600 V	Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	6 kV
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	16 A	Wymagane otwory wtykowe	1

## Dane połączenia ochronnego

Rodzaj przyłącza PE złącze śrubowe nad ramą modułu

## Wersja

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks.		Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	7.5 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

## Klasyfikacje



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

## HDC MHE 6 MC


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Rysunki


www.weidmueller.com




**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,  
 Leiter H05V-K0,5:**




**HDC-MHE 6-Module im IP65-Gehäuse,  
 Leiter H07V-K4,0:**



**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,  
 Conductor H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 6-modules in the IP65-housing,  
 Conductor H07V-K4.0:**



## HDC MHE 6 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Akcesoria

www.weidmueller.com

## zestyki zaciskane HE



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC-C-HE-SM0.5AG	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1200500000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190159627	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM0.5AU	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1651420000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190400095	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1200600000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190171308	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1651430000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190400101	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM1.5AG	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1200700000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190074920	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM1.5AU	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1651440000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190400118	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM2.5AG	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1200800000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190131913	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM2.5AU	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1651450000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190400125	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM4.0AG	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1200900000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190115906	
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-HE-SM4.0AU	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1651460000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
GTIN (EAN)	4008190400132	
Ilość	100 ST	

## HDC MHE 6 MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

Typ	HDC-C-HE-SM4.65AU	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1116540000</a>	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, Złącze
GTIN (EAN)	4032248897261	męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 4.65, toczony, stop
Ilość	100 ST	miedzi

## HDC MHE 6 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Elementy współpracujące

www.weidmueller.com

## Moduły elektroniczne



## Uniwersalny

Cztery różne wielkości modułów pozwalają na znaczne oszczędności miejsca. Mała podziałka oznacza także możliwość optymalizacji konstrukcji.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC MHE 6 FC	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1429370000</a>	Moduł sygnałowy, 500 V, 16 A, Liczba biegunów: 6, Przyłącze
GTIN (EAN)	4050118233704	zagniatane, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
Ilość	1 ST	
Typ	HDC MHE 6 FP	Wersja
Nr zam.	<a href="#">2748430000</a>	Moduł sygnałowy, 500 V, 16 A, Liczba biegunów: 6, PUSH IN z
GTIN (EAN)	4050118890860	aktuatorem, złącze żeńskie, Wymagane otwory wtykowe: 1
Ilość	1 ST	