



Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnegoWielozżyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm² lub 0,25 mm².Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu.W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1452610050
Typ	PAC-FJ40-F-5M
GTIN (EAN)	4099986582217
Ilość	1 szt.

PAC-FJ40-F-5M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 1008 g

Dane elektryczne

Prąd całkowity, max.	3 A	Test wysokiego napięcia	1 kV/1s
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max.	1 A	rezystancja	≤ 80 mΩ/m
napięcie robocze	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Obciążalność (przewód / przewody)	300 pF/m

dane ogólne

Długość kabla	5 m	Dostosowane do	Sygnały cyfrowe
Materiał podstawowy	PVC	Kabel	Kabel LiYY
przyłącze interfejs	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	liczba biegunów, min.	40 biegunów
Średnica zewnętrzna	11,7 ± 1 mm	interfejs SPS	FCN CONNECTOR 40P
przekrój przewodu	0.25 mm ²		

Dane znamionowe UL

Prąd całkowity, max. 3 A

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		