

**TW PRV8 8-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect są idealnie dopasowane, aż do najdrobniejszego szczegółu. Ułatwiają to montaż przy zachowaniu wymaganych norm

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
|            |                                                              |
| Wersja     | Seria P, Płytki separacyjna, szary, 2 mm, drukowane, pionowe |
| Nr zam.    | <a href="#">1454840000</a>                                   |
| Typ        | TW PRV8 8-1                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118260939                                                |
| Ilość      | 10 szt.                                                      |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 59.7 mm | Głębokość (cale) | 2.3504 inch |
| Wysokość   | 120 mm  | Wysokość (cale)  | 4.7244 inch |
| Szerokość  | 2 mm    | Szerokość (cale) | 0.0787 inch |
| Masa netto | 9.5 g   |                  |             |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |               |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -5 °C...40 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 125 °C        |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## dalsze dane techniczne

|            |     |
|------------|-----|
| zatraskowe | Tak |
|------------|-----|

## dane tworzywa

|                         |            |        |       |
|-------------------------|------------|--------|-------|
| Materiał podstawowy     | Poliwęglan | Barwny | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0        |        |       |

## parametry systemu

|           |                    |                 |   |
|-----------|--------------------|-----------------|---|
| Wykonanie | drukowane, pionowe | liczba poziomów | 8 |
|-----------|--------------------|-----------------|---|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |