


SAIE-M12B-3+PE-S-0.2U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Państwa urządzenia peryferyjne wymagają zasilania o dużej mocy. Nowe złącze wtykowe M12 pozwala na bezproblemowe doprowadzenie zasilania 250 V / 2 A. Kompaktowe złącza wtykowe M12 z kodowaniem A-, K-, L-, S oraz T są przeznaczone do przesyłania napięcia maks. 630 V AC lub 60 V DC i prądu 12 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk montażowy, M12, złącze żeńskie, proste, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 4, Długość przewodu plecionego / kabla: 0.2 m, Mocowanie z przodu
Nr zam.	1467940000
Typ	SAIE-M12B-3+PE-S-0.2U-M16
GTIN (EAN)	4050118273601
Ilość	1 szt.

SAIE-M12B-3+PE-S-0.2U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E307231

Wymiary i masa

Masa netto 23.88 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	4	kodowanie	S-coded
Powierzchnia styku	pozlacany	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Napięcie znamionowe	630 V	Znamionowe natężenie prądu	12 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Cykle wpinania	≥ 100
Prąd znamionowy	12 A	Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C

Specyfikacje techniczne kabla

Funkcja PE	Nie	Przekrój przewodu (druk/online)	AWG 16
Długość przewodu plecionego / kabla	0.2 m	Przekrój rdzenia AWG	AWG 16
Kodowanie kolorami	czarny (1), czarny (2), czarny (3), zielony / żółty	Liczba biegunów	4

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-111

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	kodowanie	S-coded
Ścieżka połączenia	M12	Powierzchnia styku	pozlacany
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	rodzaj montażu	Mocowanie z przodu
Napięcie znamionowe	630 V	Znamionowe natężenie prądu	12 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Cykle wpinania	≥ 100
Prąd znamionowy	12 A	Przekrój przewodu (druk/online)	AWG 16
złącze 1	M12	Przyłącze 2	Flying wires
Długość przewodu plecionego / kabla	0.2 m	Gwint montażowy	M 16 x 1,5
Zakres temperatury obudowy	-40 ... +85 ° C	Zewnętrzna średnica przewodu	-

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Rysunki

Schemat biegunów

