

## KSPMH M25 SSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	KSPMH (wtyk zaślepiający Klippon, typ MH), Korek, proste, M 25, 16 mm, stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
Nr zam.	<a href="#">1477870000</a>
Typ	KSPMH M25 SSC
GTIN (EAN)	4050118285741
Ilość	20 szt.

## KSPMH M25 SSC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Wysokość	21.5 mm	Wysokość (cale)	0.8465 inch
Długość	21 mm	Długość (cale)	0.8268 inch
Średnica	25 mm	Grubość ścianki, min.	0.5 mm
Grubość ścianki, maks.	15 mm	Masa netto	74 g

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -60 °C...200 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Informacje ogólne

Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	Silikon	moment dokręcający	5 Nm
Silikon	Tak	średnica zewnętrzna	30.5 mm
zakres temperatur roboczych, maks.	200 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-60 °C
Halogenki	bezhalogenowy	Normy	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
udarność	7 J wersja ATEX	Stopień ochrony	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)	średnica pierścienia uszczelniającego	25.00 mm
gwint (zewnętrzny)	M 25	długość gwintu	16 mm
głębokość wody	100 m	Wskazówka: stopień ochrony	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wszystkie zaślepki metryczne mają gwint o skoku 1,5 mm.</li> <li>• Przy zastosowaniach Ex nR, zaślepka KSPMH musi być wyposażona w dodatkową uszczelkę.</li> <li>• W celu zapewnienia określonej kategorii ochronnej IP, otwór przelotowy musi być zgodny z postanowieniami EN 50262 Tabela 1 oraz powinien umożliwiać odpowiednie zamocowanie zaślepki.</li> <li>• Do każdej zaślepki jest dołączona instrukcja, którą trzeba przeczytać przed rozpoczęciem montażu. Zaślepki trzeba instalować zgodnie z instrukcją.</li> <li>• Przy instalowaniu zaślepek KSPMH trzeba zachować minimalną liczbę obrotów gwintu zgodnie z normą EN/IEC 60079-1, rozdział 5.3.</li> <li>• Przy zastosowaniach</li> </ul>

## KSPMH M25 SSC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

zgodnych z wymaganiami NEC / CEC, zaślepka musi być wkręcona w gwint wewnętrzny przyłącza na przynajmniej 8 pełnych zwojów. • Gdy zaślepki KSPMH są wkładane do niemetalowych przyłączy Ex e, to muszą zostać podłączone do obwodu uzziemienia instalacji.

Stopień ochrony (UL)	Type 4X
----------------------	---------

### Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	DEF  Warunki zatwierdzenia	ATEX, IECEX

### Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

## KSPMH M25 SSC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Nakrętki zabezpieczające mosiężne, nikielwane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU M25 MS	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1737010000</a>	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, M
GTIN (EAN)	4008190956486	25, 3.5 mm, mosiądz, nikielwany
Ilość	100 ST	

## Uszczelka płaska, nylonowa - KSWN



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSWN M25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1076640000</a>	KSWN (uszczelka płaska - nylon), Pierścień uszczelniający, M 25, nylon
GTIN (EAN)	4032248838684	6
Ilość	25 ST	