
# Karta katalogowa

## PAC-C300-16-F-50-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Kable systemowe umożliwiają szybkie, proste i bezbłędne połączenia między modułami IOTA (Input Output Terminal Assemblies) Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) marki Weidmüller.
Kable mogą być dostarczane z podwójnymi lub pojedynczymi złączami lub z wolnym końcem.
Osłona ułatwia obsługę i zapewnia solidne połączenie z modułem IOTA Ponadto umożliwia stosowanie kabli o różnych przekrojach i długościach do 50m.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | Kabel LiYCY, 0.50 mm² |
| Nr zam. | 1481670010 |
| Typ | PAC-C300-16-F-50-1M |
| GTIN (EAN) | 4032248259168 |
| Ilość | 1 szt. |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji |

# Karta katalogowa

## PAC-C300-16-F-50-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | |
|---|---|
| Masa netto | 250 g |

### Temperatury

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
| REACH SVHC | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

### Dane elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prąd całkowity, max. | 7 A | Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s |
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A | Napięcie znamionowe | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| rezystancja | ≤ 39 mΩ/m | napięcie robocze | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m | Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |

### dane ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość kabla | 1 m | Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
| Materiał podstawowy | PVC | Kabel | Kabel LiYCY |
| przyłącze interfejs | SP-BLZ 5.08/16/180 | liczba biegunów, min. | 16 biegunów |
| Średnica zewnętrzna | 15,75 ± 1 mm | interfejs SPS | H0.50/10 (FERRULES 0.50mm²) |
| przekrój przewodu | 0.50 mm² | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |