

**KRN-M5/-1,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników  
Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)  
Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235  
Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234  
Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237  
Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | końcówka kablowa, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1495070000</a>                                                      |
| Typ        | KRN-M5/-1,5                                                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118304565                                                                   |
| Ilość      | 100 szt.                                                                        |

## KRN-M5/-1,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 1.47 g |
|------------|--------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane techniczne

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Wykonanie | Seria Euro, standard |
|-----------|----------------------|


## Łączniki

|                                    |                     |                                   |                     |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 1.5 mm <sup>2</sup> | izolacja                          | element niedostępny |
| Otwór                              | M 5                 | Kolor identyfikacyjny             | Brak                |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1)    | 1.9 mm              | Średnica zewnętrzna trzonu (d3)   | 3.9 mm              |
| Długość trzonu (a)                 | 6 mm                | Długość połączenia (l)            | 16 mm               |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 5.3 mm              | Szerokość kołnierza (b)           | 10 mm               |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |

## Drawings



**KRN-M5/-1,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Crimping tools**

Praski do nieizolowanych łączników toczonych końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych, łączników równoległych i szeregowych  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                                  |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | HTN 21                     | Wersja                                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">9014610000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.5mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190152734              | 6mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem                                               |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                                  |