

**FAD BLK1 SL24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Adaptory przednie FAD TSX z konfekcjonowanymi przewodami umożliwiają bezpieczną migrację między kartami TSX a innymi systemami PLC lub modułami u-remote firmy Weidmüller.

Można podłączyć do szyny zaciskowej TS35

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
|                |                                |
| Nr zam.        | 1505520000                     |
| Typ            | <a href="#">FAD BLK1 SL24</a>  |
| GTIN (EAN)     | 4050118319538                  |
| Ilość          | 1 szt.                         |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 37 mm    | Głębokość (cale) | 1.4567 inch |
| Wysokość   | 24 mm    | Wysokość (cale)  | 0.9449 inch |
| Szerokość  | 209 mm   | Szerokość (cale) | 8.2283 inch |
| Masa netto | 404.33 g |                  |             |

## Temperatury

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -40...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## dane przyłącza

|                            |            |                  |          |
|----------------------------|------------|------------------|----------|
| przyłącze (strona obiektu) | SL 5,08 mm | przyłącze do PLC | TSX-BLK1 |
|----------------------------|------------|------------------|----------|

## dane przyłącza

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| przyłącze (strona obiektu) | SL 5,08 mm |
|----------------------------|------------|

## dane znamionowe

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| napięcie robocze | 230 V AC / 320 V DC |
|------------------|---------------------|

## współrzędne izolacji (EN50178)

|                       |              |                                 |          |
|-----------------------|--------------|---------------------------------|----------|
| zgodnie z             | DIN EN 50178 | napięcie znamionowe             | 230 V AC |
| kategoria przepięcia  | II           | stopień zabrudzenia             | 2        |
| test napięcia impulsu | 2.1 kV       | Napięcie probiercze izolacji AC | 1.2 kV   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002584    | ETIM 9.0    | EC002584    |
| ETIM 10.0   | EC002584    | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |             |             |

### Rysunki

