


**THM MT30X 63.5/50.8 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe. Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wyśrodkowanie druku na każdej etykiecie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
|            |                                                   |
| Wersja     | THM, Oznaczniki urządzeń, 50.8 x 63.5 mm, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">1378110000</a>                        |
| Typ        | THM MT30X 63.5/50.8 SI                            |
| GTIN (EAN) | 4050118179804                                     |
| Ilość      | 1 szt.                                            |

## THM MT30X 63.5/50.8 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 0.08 mm | Głębokość (cale) | 0.0031 inch |
| Wysokość   | 50.8 mm | Wysokość (cale)  | 2 inch      |
| Szerokość  | 63.5 mm | Szerokość (cale) | 2.5 inch    |
| Masa netto | 264 g   |                  |             |

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...150 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia  
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

## Dane ogólne

|                                    |                                                                    |                     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klej                               | Klej akrylanowy                                                    |                     |
| Metoda nadruku                     | Transfer ciepła                                                    |                     |
| Wykonanie                          | samoprzylepny, bezhalogenowy                                       |                     |
| Szerokość                          | 63.5 mm                                                            |                     |
| Klasa palności wg UL 94            | V-0                                                                |                     |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 150 °C                                                             |                     |
| zakres temperatur roboczych, min.  | -40 °C                                                             |                     |
| Barwny                             | srebrny                                                            |                     |
| Halogenki                          | Nie                                                                |                     |
| Materiał podstawowy                | poliester                                                          |                     |
| Nadrukowane znaki                  | bez                                                                |                     |
| Liczba oznaczników w opakowaniu    | forma dostawy                                                      | Szpula z etykietami |
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Tak                                                                |                     |
| Kompatybilna drukarka              | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                     |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 Label reel = Device markers                                      |                     |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...150 °C                                                       |                     |
| Ilość na rolkę                     | 500                                                                |                     |


## Znaczniki urządzeń

Halogenki Nie

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Rysunki**



**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Wersja     |  |
| Nr zam.    | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |  |
| Ilość      | 1 ST                       |            |  |