

H35,0/32 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu Odporność
ciepłna do 105°C

Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)

Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane

Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Gilza na żyłę, standard, 21 mm, 18 mm, czerwony
Nr zam.	1418330000
Typ	H35,0/32 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221626
Ilość	50 szt.
opakowanie	luzem

H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (UR) E354986

Wymiary i masa

Masa netto 1.78 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, rozmiar specjalny, kolor czerwony	Wykonanie	standard
---------------	--	-----------	----------

Tulejki kablowe

średnica powierzchni styku (D1)	8.3 mm	długość powierzchni styku (L2)	18 mm
średnica kołnierza (D2)	12.7 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0.4 mm
L1 in mm	32.00 mm	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 2 maks.	
Grubość tulejki metalowej (S1)	0.2 mm	Długość odizolowania	21 mm
Przekrój przyłącza przewodu	35 mm ²	kod koloru	DIN

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rysunek

