



**SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Listwa męska w wersji odwróconej o 180° z technologią PUSH IN do wykonywania połączeń przewodami 6 mm<sup>2</sup> w rastrze 7,62 jako „wariant trzech kołnierzy” do obudowy z przegrodami. Nadaje się do obudów o grubości ścianek maks. 2 mm.

Doskonale również jako rozwiązanie z zabezpieczeniem dotykowym dla napięć wstecznych. Spełnia wymagania UL1059 600 V klasy C i IEC 61800-5-1.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja             | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, PUSH IN bez aktuatora, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 10 mm <sup>2</sup> , skrzynia |
| Nr zam.            | <a href="#">1427250000</a>                                                                                                                                                 |
| Typ                | SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)         | 4050118231335                                                                                                                                                              |
| Ilość              | 25 szt.                                                                                                                                                                    |
| parametry produktu | IEC: 1000 V / 57 A / 0.5 - 10 mm <sup>2</sup><br>UL: 600 V / 39 A / AWG 24 - AWG 10                                                                                        |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                                                                                                   |

## SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cURus) E60693

## Wymiary i masa

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 47.7 mm  | Głębokość (cale) | 1.8779 inch |
| Wysokość   | 23.4 mm  | Wysokość (cale)  | 0.9213 inch |
| Szerokość  | 53.34 mm | Szerokość (cale) | 2.1 inch    |
| Masa netto | 27.76 g  |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Parametry systemu

|                                                  |                                          |                                                 |                                         |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rodzina produktów                                | OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP      | Rodzaj przyłącza                                | Przyłącze pola                          |
| Metoda wykonywania złącz                         | PUSH IN bez aktuatora, złącze sprężynowe | Raster w mm (P)                                 | 7.62 mm                                 |
| Raster w calach (P)                              | 0.300 "                                  | Kierunek odejścia przewodu                      | 180°                                    |
| Liczba biegunów                                  | 4                                        | L1 in mm                                        | 30.48 mm                                |
| L1 w calach                                      | 1.200 "                                  | Liczba rzędów                                   | 1                                       |
| liczba rzędów z biegunami                        | 1                                        | zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470    | IP 20 w stanie wetkniętym                | Stopień ochrony                                 | IP20                                    |
| Rezystancja skrośna                              | 4,50 mΩ                                  | element kodowany                                | Tak                                     |
| Długość odizolowania                             | 12 mm                                    | Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, min. | 0.2 Nm                                  |
| Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, maks. | 0.3 Nm                                   | końcówka wkrętaka                               | 0,6 x 3,5                               |
| Cykle wpinania                                   | 25                                       |                                                 |                                         |

## Dane materiałowe

|                                       |          |                                 |                    |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| Materiał izolacyjny                   | PA GF    | Barwny                          | czarny             |
| Tabela kolorów (podobny)              | RAL 9011 | grupa materiałów izolacyjnych   | II                 |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 500    | Moisture Level (MSL)            |                    |
| Klasa palności wg UL 94               | V-0      | Materiał styków                 | Stop Cu            |
| Powierzchnia styku                    | cynowana | Struktura warstwowa wtyku       | 4...6 μm Sn glossy |
| Temperatura magazynowania, min.       | -40 °C   | Temperatura magazynowania, max. | 70 °C              |
| Temperatura pracy, min.               | -50 °C   | Temperatura pracy, max.         | 125 °C             |
| Zakres temperatur montaż, min.        | -25 °C   | Zakres temperatur montaż, max.  | 125 °C             |

## Przewody pasujące do złącza

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Zakres zaciskania, min.        | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Zakres zaciskania, maks.       | 10 mm <sup>2</sup>  |
| jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| jednodrutowe, maks. H05(07) V-U           | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Wielodrutowe, min. H07V-R                 | 10 mm <sup>2</sup>  |
| wielodrutowe, maks. H07V-R                | 10 mm <sup>2</sup>  |
| cienkodrutowe, min. H05(07) V-K           | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K          | 10 mm <sup>2</sup>  |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min.     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks.    | 6 mm <sup>2</sup>   |
| z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 6 mm <sup>2</sup>   |

|                   |                                            |                              |                             |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Zaciskany przewód | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe               |
|                   |                                            | znamionowy                   | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/2 mm             |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H2.5/12</a>     |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/4 mm             |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H2.5/19D BL</a> |
|                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe               |
|                   |                                            | znamionowy                   | 4 mm <sup>2</sup>           |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/2 mm             |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H4.0/12</a>     |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/4 mm             |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H4.0/20D GR</a> |
|                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe               |
|                   |                                            | znamionowy                   | 6 mm <sup>2</sup>           |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/2 mm             |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H6.0/12</a>     |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/4 mm             |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H6.0/20 SW</a>  |
|                   | Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu | Typ                          | cienkodrutowe               |
|                   |                                            | znamionowy                   | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|                   | przewód i końcówka tulejkowa               | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/5 mm             |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H1.5/18D SW</a> |
|                   |                                            | Długość zdejmowania izolacji | znamionowy/2 mm             |
|                   |                                            | Zalecana tulejka kablowa     | <a href="#">H1.5/12</a>     |

Tekst referencyjny

Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P). Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego.

## Dane znamionowe wg IEC

|                                                  |                        |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 57 A (Tu=20°C) |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 50 A                   | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 57 A (Tu=40°C) |

## SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                                               |         |                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)                              | 45 A    | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2          | 1000 V          |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2         | 800 V   | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3         | 800 V           |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 6 kV    | znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 8 kV            |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 8 kV    | odporność na zwarcia                                                          | 3 x 1 s z 420 A |
| Odstęp izolacyjny po izolacji, min.                                           | 12.7 mm | Odstęp izolacyjny powietrzny, min.                                            | 12.7 mm         |

## Dane znamionowe wg CSA

|                                              |        |                                                                         |                 |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Instytut (CSA)                               | CSA    | Nr certyfikatu (CSA)                                                    | 200039-112 1690 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 600 V  | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)                            | 600 V           |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 600 V  | Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)                                | 36 A            |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)     | 36 A   | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)                                | 5 A             |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.        | AWG 24 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.                                  | AWG 10          |
| Odniesienie do wartości znamionowych         |        | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |                 |

## Dane znamionowe wg UL 1059

|                                                  |        |                                                                         |        |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Instytut (cURus)                                 | CURUS  | Nr certyfikatu (cURus)                                                  | E60693 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 600 V  | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)                        | 600 V  |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 600 V  | Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)                            | 39 A   |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)     | 39 A   | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)                            | 5 A    |
| przekrój przyłącza przewodu AWG, min.            | AWG 24 | przekrój przyłącza przewodu AWG, maks.                                  | AWG 10 |
| Odniesienie do wartości znamionowych             |        | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |        |

## Opakowanie

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie    | skrzynia  | Długość VPE  | 352.00 mm |
| Szerokość VPE | 136.00 mm | Wysokość VPE | 61.00 mm  |

## Testy typu

|                                                          |          |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: wytrzymałość znaczników                            | Standard | DIN EN 61984 rozdział 7.3.2 / 09.02 według wzorca zamieszczonego w DIN EN 60068-2-70 / 07.96 |
|                                                          | Test     | znacznik początku, identyfikacja typu, raster                                                |
|                                                          | Ocena    | dostępny                                                                                     |
|                                                          | Test     | wytrzymałość                                                                                 |
| Test: nieprawidłowe połączenie (brak możliwości wymiany) | Ocena    | sprawdzony                                                                                   |
|                                                          | Standard | DIN EN 61984 rozdziały 6.3 i 6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08                        |
|                                                          | Test     | 180° obrócone z elementami kodowymi                                                          |
|                                                          | Ocena    | sprawdzony                                                                                   |
|                                                          | Test     | 180° obrócone bez elementów kodowych                                                         |

## SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                           |                 |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: przekrój zaciskowy                                  | Ocena           | sprawdzony                                                                          |
|                                                           | Standard        | DIN EN 60999-1 rozdziały 7 i 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 rozdział 8.2.4.5.1 / 04.08 |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 0,5 mm <sup>2</sup>                 |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 0,5 mm <sup>2</sup>          |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika pełny 6 mm <sup>2</sup>                   |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika bez izolacji 6 mm <sup>2</sup>            |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/1                                  |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 24/19                                 |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/1                                  |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 14/19                                 |
| Test uszkodzenia i przypadkowego poluzowania przewodników | Ocena           | sprawdzony                                                                          |
|                                                           | Standard        | DIN EN 60999-1 rozdział 9.4 / 12.00                                                 |
|                                                           | Wymaganie       | 0,3 kg                                                                              |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5                                 |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5                                 |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/1                                  |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/19                                 |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                          |
|                                                           | Wymaganie       | 1,4 kg                                                                              |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U6                                   |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K6                                   |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1                                  |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/19                                 |
| Test wciągania                                            | Ocena           | sprawdzony                                                                          |
|                                                           | Standard        | DIN EN 60999-1 rozdział 9.5 / 12.00                                                 |
|                                                           | Wymaganie       | ≥20 N                                                                               |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-U0.5                                 |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H05V-K0.5                                 |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/1                                  |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 20/19                                 |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                          |
|                                                           | Wymaganie       | ≥80 N                                                                               |
|                                                           | Typ przewodnika | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-U6                                   |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika H07V-K6                                   |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/1                                  |
|                                                           |                 | Typ przewodnika oraz przekrój przewodnika AWG 10/19                                 |
|                                                           | Ocena           | sprawdzony                                                                          |

## SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Ważna informacja

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

**SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


**Drawings**
**Zdjęcie produktu**

**Rysunek wymiarowany**

**Wykres**

BVF 7.62HP/..180 - SVF 7.62HP/..180


**Wykres**

BVZ 7.62HP/..180 - SVZ 7.62HP/..180



## SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Elementy kodowania



Złącza wtykowe do energoelektroniki są dostosowane do nowoczesnej techniki napędowej, na przykład rozruszników silników, przetworników częstotliwości i serworegulatorów.

OMNIMATE Power wyznacza standardy poprzez zwiększone bezpieczeństwo i innowacyjne rozwiązania, jak wtykowa nakładka ekranu, wbudowane styki sygnałowe czy obsługa jednoręczna.

Wszystkie 3 serie produktów oferują użytkownikom kolejne zalety: Możliwość skalowania dostosowanego do aplikacji: Od kompaktowego złącza 4 mm<sup>2</sup> do 29 A (IEC) i 20 A (UL) do mocnego złącza 16 mm<sup>2</sup> do 76 A (IEC) lub 54 A (UL). Nieograniczone stosowanie do 1000 V (IEC) lub 600 V (UL). Różnorakie możliwości mocowania, dostosowane do aplikacji.

Nasz serwis:

Mogą Państwo tworzyć swoje indywidualne połączenia wtykowe korzystając z konfiguratora produktu.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BV/SV 7.62HP KO            | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1937590000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4032248608881              | biegunów: 1                                                          |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                      |

## Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SDS 0.8X4.5X125            | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">9009020000</a> | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248266883              |                  |
| Ilość      | 1 ST                       |                  |

## SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Crimping tools



Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy  
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku  
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | PZ 6/5                     | Wersja                                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">9011460000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych,      |
| GTIN (EAN) | 4008190165352              | 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Karbowane zagniatanie trapezowe |
| Ilość      | 1 ST                       |                                                                          |

## Zestaw złączek



Przy użyciu zestawu SVF/BVF 7.62HP COUPLE SET można połączyć tylnie strony dwóch elementów wtykowych tworząc 2-rzędowe złącze z maksymalnie 2 x 4 biegunami.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ        | SVF/BVF 7.62HP COUPLE S... | Wersja                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1440850000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, czarny |
| GTIN (EAN) | 4050118247060              |                                                           |
| Ilość      | 20 ST                      |                                                           |