


RS USB TA-B MB S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Interfejs między wkładami USB typu A i B, Micro B a złączem śrubowym.

Montaż na szynie TS32/TS35.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Interfejs, RS USB, Złącze żeńskie typu A, Złącze żeńskie typu B, Złącze żeńskie typu Micro B, 4, LP 5.08mm
Nr zam.	1446530000
Typ	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2014-05-20T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	43 mm	Głębokość (cale)	1.6929 inch
Wysokość	70 mm	Wysokość (cale)	2.7559 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1.1811 inch
Masa netto	43 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania -40...70 °C Temperatura eksploatacyjna -25...55 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	LP 5.08mm	uziemiaenie	Tak
Przyłącze (strona sterowania)	Złącze żeńskie typu A, Złącze żeńskie typu B, Złącze żeńskie typu Micro B		

dane znamionowe

napięcie nominalne	3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0	prąd znamionowy na złącze	1 A
--------------------	-------------------------------	---------------------------	-----

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 50 V AC
kategoria przepięcia	III	stopień zabrudzenia	2
Napięcie probiercze izolacji AC	0.35 kV		

przyłącze pole

Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 26	rodzaj połączenia	złącze śrubowe
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	2.5 mm ²	elastyczny z tulejką, min.	0.5 mm ²
elastyczny, maks. H05(07) V-K	4 mm ²	elastyczny, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
stały, maks. H05(07) V-U	6 mm ²	stały, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
długość zdejmowanej izolacji	6 mm	moment dokręcający, maks.	0.6 Nm
moment dokręcający, min.	0.5 Nm	obszar zacisku, maks.	6 mm ²

RS USB TA-B MB S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne**

obszar zacisku, min.	0.13 mm ²	Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 12
----------------------	----------------------	--	--------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		