

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Dławnice kablowe z brązu, odpowiednie do stref zagrożonych wybuchem Ex e (ochrona zwiększona). Zostały one przetestowane zgodnie z aktualnie obowiązującą normą IEC/EN 60079-0, a także uzyskały certyfikat ATEX.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklo- wany
Nr zam.	1460070000
Typ	VG M25 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118266214
Ilość	20 szt.

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia	CE
Dopuszczenia	EAC; ATEX
Atesty	
ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	45.5 mm	Wysokość (cale)	1.7913 inch
Długość	45.5 mm	Długość (cale)	1.7913 inch
Masa netto	64.4 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...100 °C
----------------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	18 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	10 mm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	rodzaj ochrony z GWDR	IP66, IP68
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
skok gwintu	1.5 mm	Halogenki	Tak
Normy	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31	rozmiar klucza 1	28 mm
rozmiar klucza 2	28 mm	Stopień ochrony	IP66, IP68 - 6 bar (30 min.)
Dławnica kablowa	metryczna	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	CR	gwint (zewnętrzny)	M 25
długość gwintu	16 mm	Wskazówka: stopień ochrony	Prosimy przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach montażowych.
Wytyczne dotyczące montażu	Patrz instrukcja montażu.	wkładka zaciskowa	neopren

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	IMQ 11 ATEX 038 X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (GOST)	POCC TR.05.B04161		

VG M25 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dane techniczne****Ważna informacja**

Informacje produktowe

W przypadku grubości ścian obudowy mniejszej lub równej 3 mm (np. obudowy Klippon STB) należy zastosować dodatkową uszczelkę płaską – GWDR NP.
Dodatkowe uszczelki płaskie znajdują się w opakowaniu.

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

VG M25 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, nikielwane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptory i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU M25 MS	Wersja	
Nr zam.	1737010000	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, M	
GTIN (EAN)	4008190956486	25, 3.5 mm, mosiądz, nikielwany	
Ilość	100 ST		