

## PAC-S1500-UNIS-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Wstępnie zmontowane kable PAC zapewniają połączenie elektryczne oraz logiczne między sterownikiem programowalnym a interfejsami sterownika programowalnego. Kable te składają się z następujących elementów: Złącze producenta sterownika programowalnego, Wielożyłowy kabel LIYY lub LY YCY (ekranowany) o przekroju 0,14 mm<sup>2</sup> lub 0,25 mm<sup>2</sup>, Złącze kabla płaskiego, SUB-D lub RSV, do podłączania do interfejsu. W celu zagwarantowania funkcjonalności zgodnej z przeznaczeniem, ciągłość oraz izolacja kabli są sprawdzane automatycznie.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Nr zam.    | <a href="#">1466240015</a>                                             |
| Typ        | PAC-S1500-UNIS-V0-1M5                                                  |
| GTIN (EAN) | 4099986584488                                                          |
| Ilość      | 1 szt.                                                                 |

## PAC-S1500-UNIS-V0-1M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

Masa netto 410 g

## Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Dane elektryczne

|                                                     |           |                         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A       | Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s             |
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A       | Napięcie znamionowe     | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| rezystancja                                         | ≤ 80 mΩ/m | Pojemność żyła / żyły   | 300 pF/m            |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m  |                         |                     |

## dane ogólne

|                     |                                          |                       |                                             |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Długość kabla       | 1.5 m                                    | Dostosowane do        | Sygnaly analogowe                           |
| Materiał podstawowy | PVC                                      | Kabel                 | Kabel LiYCY                                 |
| przyłącze interfejs | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) | liczba biegunów, min. | 40 biegunów                                 |
| Średnica zewnętrzna | 12,4 ± 1 mm                              | interfejs SPS         | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| przekrój przewodu   | 0.25 mm <sup>2</sup>                     |                       |                                             |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |