


SAIE-M8B-8-0.2U-FP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wtyk montażowy, Gwint M8, złącze żeńskie, proste, Gwint montażowy: M8, Liczba biegunów: 8, Długość przewodu plecionego / kabla: 0.2 m
Nr zam.	1467630000
Typ	SAIE-M8B-8-0.2U-FP
GTIN (EAN)	4050118273373
Ilość	1 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	10 g
------------	------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Liczba biegunów	8	kodowanie	brak
Powierzchnia styku	pozlacany	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Podstawowy materiał obudowy	mosiadz, niklowany	Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe natężenie prądu	1.5 A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Cykle wpinania	≥ 100	Dławnica kablowa	M 8
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C		

Specyfikacje techniczne kabla

Przekrój żyły	0.14 mm ²	Przekrój przewodu (druk/online)	0.14 mm ²
Długość przewodu plecionego / kabla	0.2 m	Kodowanie kolorami	brązowy, niebieski, czarny
Liczba biegunów	8		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-2-104
--------------------------------	-----------------

Dane ogólne


Liczba biegunów	8	kodowanie	brak
Ścieżka połączenia	Gwint M8	Powierzchnia styku	pozlacany
Przekrój żyły	0.14 mm ²	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Podstawowy materiał obudowy	mosiadz, niklowany	Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe natężenie prądu	1.5 A	Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu
Cykle wpinania	≥ 100	Dławnica kablowa	M 8
Napięcie znamionowe	30 V	Przekrój przewodu (druk/online)	0.14 mm ²
złącze 1	M8	Przyłącze 2	Flying wires
Długość przewodu plecionego / kabla	0.2 m	Gwint montażowy	M8
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Rysunki

Schemat połączeń



Schemat biegunów

