

KSPA M63 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	KSPA (wtyk zaślepiający Klippon, typ A), Korek, proste, M 63, 17 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1477720000
Typ	KSPA M63 BNI
GTIN (EAN)	4050118285666
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2023-07-30T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	VP M63-EX W

KSPA M63 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	17 mm	Wysokość (cale)	0.6693 inch
Długość	17 mm	Długość (cale)	0.6693 inch
Średnica	63 mm	Grubość ścianki, min.	0.5 mm
Grubość ścianki, maks.	16 mm	Masa netto	632 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-100 °C...400 °C
----------------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Informacje ogólne

zakres temperatur roboczych, maks.	400 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-100 °C
skok gwintu	1.5 mm	Halogeniki	bezhlogenowy
Normy	IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529	udarność	7 J wersja ATEX
Stopień ochrony	IP54, IP66	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
średnica pierścienia uszczelniającego	63.00 mm	gwint (zewnątrzny)	M 63
długość gwintu	17 mm	Wskazówka: stopień ochrony	• Wszystkie zaślepki mają gwint o skoku 1,5 mm. • W celu zapewnienia określonej kategorii ochronnej IP, otwór przelotowy musi być zgodny z postanowieniami EN 50262 Tabela 1 oraz powinien umożliwiać odpowiednie zamocowanie zaślepki. • Przy instalowaniu zaślepek KSPA trzeba zachować minimalną liczbę obrotów gwintu zgodnie z normą EN/IEC 60079-1, rozdział 5.3. • Przy zastosowaniach zgodnych z wymaganiami NEC / CEC, zaślepka musi być wkręcona w gwint wewnętrzny przyłącza na przynajmniej 8 pełnych zwojów. • Do każdej zaślepki jest dołączona instrukcja, którą trzeba przeczytać przed rozpoczęciem montażu. Zaślepki trzeba

Dane techniczne

instalować zgodnie z instrukcją. • Gdy zaślepki KSPA są wkładane do niemetalowych przyłączy Ex e, to muszą zostać podłączone do obwodu uziemienia instalacji.

Stopień ochrony (UL)	Type 4X	powlekanie	niklowany
----------------------	---------	------------	-----------

Numery certyfikatów przepustu kablowego

Oznaczenie	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb	Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	DEF Warunki zatwierdzenia	ATEX, IECEX

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPA M63 BNI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU M63 MS	Wersja
Nr zam.	1737050000	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, M
GTIN (EAN)	4008190956523	63, 6 mm, mosiądz, niklowany
Ilość	25 ST	

Uszczelka płaska, nylonowa - KSWN



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KSWN M63	Wersja
Nr zam.	1076660000	KSWN (uszczelka płaska - nylon), Pierścień uszczelniający, M 63, nylon
GTIN (EAN)	4032248838707	6
Ilość	25 ST	