

KLIPPON CS K41-4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex® Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe
Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon® z elementami sterowania i wyświetlania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON K41 EX aluminium AlSi12, Moduł podświetlenia - czerwony, Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą, 2 zestyki rozwiernie, zestyki z wymuszonym rozwarciem, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Nr zam.	1537530000
Typ	KLIPPON CS K41-4
GTIN (EAN)	4050118341560
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Data sporządzenia 28.02.2026 05:43:22 MEZ

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty

IECEX ATEX

ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	81 mm	Głębokość (cale)	3.189 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	119 mm	Wysokość	122 mm
Wysokość (cale)	4.8031 inch	Szerokość	120 mm
Szerokość (cale)	4.7244 inch	Masa netto	1335 g

Temperatury

Temperatura otoczenia

-55 °C...55 °C

Temperatura eksploatacyjna

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)	LMP 21.0019X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Nr certyfikatu (IECEX)	IECEXITA14.0013X
nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Moduł podświetlenia - czerwony	2. pozycja w obudowie	Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA z żółtą, kontrastową etykietą
wersja styku	2 zestyki rozwiernie, zestyki z wymuszonym rozwarciem	Napięcie robocze, max.	250 V
Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A	Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A
Siłowniki	Przycisk WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA	Kolor elementu wykonawczego	czerwony
otwory wiercone strona B	1 x M25	Mocowanie wieka	Śruby z łbem Torx®-20
Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM	Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)
Moment dokręcania śrub wieka	2.5 Nm	Moment dokręcania bolca uziemiającego	2.5 Nm
Uziemienie zewnętrzne	Bolce uziemiające M4, stal nierdzewna	Uziemienie wewnętrzne	Zacisk uziomowy

KLIPPON CS K41-4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dławnica kablowa	VG M25 EXE MS	Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIC T ⁺ °C Db
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	18 mm	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	10 mm
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2.5 mm ² drutu, maks.		rodzaj montażu	montaż naścienny
Powierzchnia	Powlekane proszkowo	produkt referencyjny	KLIPPON K41 EX
udarność	4 dżuli wg IEC60079-0	Klasa temperaturowa	T4, T5, T6
Materiał podstawowy	aluminium AISi12		

Dane materiałowe

Powierzchnia	Powlekane proszkowo	Materiał podstawowy	aluminium AISi12
--------------	---------------------	---------------------	------------------

Dane ogólne

Barwny	srebrno-szary	Stopień ochrony	IP54, IP66
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7001		

Cechy standardowe

Wykonanie	Obudowy z certyfikatem Ex z elementami sterującymi i sygnalizacyjnymi	produkt referencyjny	KLIPPON K41 EX
-----------	---	----------------------	--------------------------------


obudowy

Materiał podstawowy	aluminium AISi12	otwory wiercone strona B	1 x M25
---------------------	------------------	--------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

Rysunki




Klippon CS POK 122209 - 4 - LrBmPrLaBmPg

- Actuating and illuminating elements
- B: Button
- L: Illuminated button
- L: Lamp
- o: NO
- m: NC and NO
- e: NC
- g: Green
- r: Red
- e: Emergency Stop
- p: Push
- k: Key
- 3: Positions of the switch
- Drilling design
- Dimensions
- Enclosure Range
- POK (Polyester)
- K (Aluminium)
- STB (Stainless Steel)
- Product Name
- Control Station
- Brand Name
- Klippon®

Akcesoria

Klippon® K - Uchwyt naścienny

seria Klippon® K, akcesoria



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KLIPPON K MF KIT 25	Wersja
Nr zam.	9527590000	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Stopa montażowa, nakładki
GTIN (EAN)	4032248014071	mocujące, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 33.5 mm, Głębokość: 12
Ilość	1 ST	mm, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, srebrny