# Karta katalogowa

## CAN SUB-D M12 180 TERM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wersja | SUB-D |
| Nr zam. | 1555290000 |
| Typ | CAN SUB-D M12 180 TERM |
| GTIN (EAN) | 4050118361216 |
| Ilość | 1 szt. |

# Karta katalogowa

## CAN SUB-D M12 180 TERM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dane techniczne

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

### Wymiary i masa

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 14.8 mm | Głębokość (cale) | 0.5827 inch |
| Wysokość | 80.7 mm | Wysokość (cale) | 3.1772 inch |
| Szerokość | 31 mm | Szerokość (cale) | 1.2205 inch |
| Masa netto | 90 g | | |

### Temperatury

| | |
|---|---|
| Wilgotność | Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące |

### Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|---|---|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625 |

### Specyfikacje techniczne złącza D-SUB

| | | | |
|---|---|---|---|
| moment dokręcający | 0.3 Nm | Podstawowy materiał obudowy | ZnAl |
| Wilgotność | Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące | Stopień ochrony | IP30 |
| Cykle wpinania | ≥ 200 | szybkość transmisji danych | 1 Mbps |
| kąt odejścia | 180° | Dostępny rezystor końcowy | Tak |
| Interfejs magistrali | Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Gniazdo | ryglowanie | UNC4-40 |
| Zakres temperatury obudowy | -20...+70 ° C | Magistrala, interfejs kabla | M12 kodowanie A, kołek + gniazdo |
| Interfejs programistyczny | Nie | | |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001132 | ETIM 9.0 | EC001132 |
| ETIM 10.0 | EC001132 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 | | |

# CAN SUB-D M12 180 TERM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rysunki

### Schemat połączeń

