


FP MONO LED DC SA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energooszczędne oświetlenie awaryjne o długim okresie eksploatacji

opracowane i przeznaczone do stosowania zgodnie z

normą DIN EN 60598-2-22Lampa LED do zastosowań w

trudnych warunkach środowiskowych (wstrząsy, wibra-

cje, zakres temperatur)większa sprawność energetyczna

i dłuższa żywotność niż świetlówekSzeroki zakres napięć

wejściowych (20 V...60 V DC) pozwalający na użytko-

wanie na całym świeciewysoka klasa ognioodporności

V0Wiązka skierowana w jedną stronęMoc 5 Wwersje

Wtykowa z wytrzymałym łącznikiem i łącznikiem okrą-

głymWstępnie zmontowane 2,5 mm²

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1488520000
Typ	FP MONO LED DC SA
GTIN (EAN)	4050118298666

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

UL File Number Search [Witryna UL](#)

Nr certyfikatu (cULus) E345151

Wymiary i masa

Głębokość	208 mm	Głębokość (cale)	8.189 inch
Wysokość	55 mm	Wysokość (cale)	2.1654 inch
Szerokość	104 mm	Szerokość (cale)	4.0945 inch
Długość	208 mm	Długość (cale)	8.189 inch
Masa netto	602 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...55 °C
Wilgotność	92 % @ 25 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0

Informacje ogólne

typ przewodu	Heluwind WK 103w-Torsion 2x2,5 mm ²	Silikon	Nie
Rodzaj przyłącza	wolny koniec przewodu / długość 2 m	Klasa palności wg UL 94	V-0
Halogenki	tak (przewód z PVC)	rodzaj montażu	Mocowanie śrubami
Napięcie znamionowe	24 V	Stopień ochrony	IP54
Kategoria przepięciowa	II	Stopień zanieczyszczenia	2
Napięcie izolacji	<500 V (obudowa/PE)	Położenie montażowe, wskazówka montażowa	dowolnie
Stopień ochrony	II	Amplituda wygięcia	1.5 mm (2-9 Hz)
Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3	Klasa 3M3 sinusoidalne, stacjonarne	Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3 Klasa 3M3 przenośne	
Prąd przy oświetleniu	393 lm	Przekrój poprzeczny złącza, maks.	2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny złącza, min.	0.5 mm ²	Wysokość	≤ 3000 m
Przekrój poprzeczny złącza konfekcjonowanego	2.5 mm ²	Ochrona przed zwarcieniem	Tak, wewnętrzne
Barwa światła (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Amplituda przyspieszenia	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
Okres eksploatacji LED	> 50.000 h	Kształt modułu LED	Inne
Klasa energetyczna (zgodnie z dyrektywą UE nr 874/2012)	Not required	Jasność	6000 cd
Przyspieszenie szczytowe, Typ L	70 m/s ²		

FP MONO LED DC SA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dane znamionowe wg IEC 60598-1**

moc znamionowa	5 W	Znamionowe natężenie prądu	0.2 A
Zakres napięcia wejściowego DC	20...60 V DC		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Rysunki

