

## RSV1,6 ZE04 BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

W przypadku częstych zmian obciążeń: „sprzęg wleczony” dla złączy wtykowych.

Odciążnik może zrobić więcej niż tylko odciążać przewody:

Wystarczy zatrzasknąć na wtyku:

łączenie kabli w wiązkę przewodów kabli pomoc przy przyłączeniu i odłączaniu

Bez uszkodzeń punktów połączenia; wyraźne, schludne okablowanie zapewniające prostotę obsługi.

Zalety dla użytkownika: większa dostępność urządzeń dzięki połączeniom odpornym na stałe obciążenia w surowym środowisku przemysłowym i wygodniejsza obsługa.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja             | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Zabezpieczenie przed naprężeniami, czarny, Liczba biegunów: 4 |
| Nr zam.            | <a href="#">1563600000</a>                                                                        |
| Typ                | RSV1,6 ZE04 BK BX                                                                                 |
| GTIN (EAN)         | 4008190109769                                                                                     |
| Ilość              | 25 szt.                                                                                           |
| parametry produktu |                                                                                                   |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                          |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 5.04 g |
|------------|--------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane materiałowe

|                                 |          |                                 |        |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------|
| Materiał izolacyjny             | PA       | Barwny                          | czarny |
| Tabela kolorów (podobny)        | RAL 9011 | Moisture Level (MSL)            |        |
| Materiał styków                 | Stop Cu  | Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
| Temperatura magazynowania, max. | 70 °C    | Temperatura pracy, min.         | -50 °C |
| Temperatura pracy, max.         | 100 °C   | Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C |
| Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C   |                                 |        |

## Dane znamionowe wg IEC

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-------------------------------|------------------------|

## Opakowanie

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie    | skrzynia  | Długość VPE  | 145.00 mm |
| Szerokość VPE | 114.00 mm | Wysokość VPE | 65.00 mm  |

## Ważna informacja

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>                                                                                                                                                                     |

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-46-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-02 |             |             |

**RSV1,6 ZE04 BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Natural**

Opaski kablowe do mocowania kabli oraz oznaczników. W szczególności mogą być stosowane do mocowania oznaczników kabli CLI M, SFX, WKM oraz WKS. zgodne z IEC 62275: 2006 Odporny na pękanie poliamid PA 6.6 o klasie palności V2 wg UL-94

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                  |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Typ        | CB 140/3,5 NC              | Wersja                                           |  |
| Nr zam.    | <a href="#">1278700000</a> | Opaska kablowa, 3,5 x 140 mm, poliamid 66, 180 N |  |
| GTIN (EAN) | 4008190155759              |                                                  |  |
| Ilość      | 9000 ST                    |                                                  |  |