



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PAKonstrukcje konwencjonalneNielutowaneZe stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | końcówka kablowa,izolowana złączka do przewodów,0.14 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">1491490000</a>                                                                        |
| Typ        | VSRI/0,1-0,5                                                                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118301533                                                                                     |
| Ilość      | 50 szt.                                                                                           |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 0.52 g |
|------------|--------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Łączniki

|                                    |                     |                                   |                      |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| izolacja                           | pełna izolacja      | Materiał/tworzywo sztuczne        | Poliolefin           |
| Długość 1 (I1)                     | 24.5 mm             | Kolor identyfikacyjny             | żółty                |
| Średnica wewnętrzna trzonu (d1)    | 1.4 mm              | Długość 2 (I2)                    | 11.5 mm              |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d4) | 3.1 mm              |                                   |                      |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

Rysunki

