

LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Zmieści się na najmniejszej złóżce:

Uchwyt oznacznika jest łatwy w modernizacji i zapewnia dużą dodatkową przestrzeń do oznaczania – seria LP Weidmüller jest jednym z najbardziej wszechstronnych i wydajnych systemów druku na złóżkach z rastrem 5 mm. 3 kroki do wyraźnych i czytelnych etykiet:

Oznacz paski „dekafix” ręcznie lub automatycznie Zmniejsz rozmiar pasków i włóż je w profil szyny „dekafix” Po prostu zatrzasknij uchwyt oznacznika na złóżce!

Szybka i wygodna droga do profesjonalnego oznaczenia zacisków bezpośrednio przy podzespolu - bez mylenia zacisków, bez błędnego oprzewodowania.

Minimalny wysiłek, maksymalny efekt.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zacisk płytki drukowanej, Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania, czarny, Liczba biegów: 3
Nr zam.	1497360000
Typ	LPA BZ3
GTIN (EAN)	4008190127022
Ilość	100 szt.
parametry produktu	
opakowanie	skrzynia

LPA BZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Masa netto	0.49 g
------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Parametry systemu

Raster w mm (P)	5.08 mm	Raster w calach (P)	0.200 "
Liczba biegunów	3	Długość kołka lutowniczego (l)	0 mm
L1 w calach	0.200 "	Stopień ochrony	IP20

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny	PA	Barwny	czarny
Tabela kolorów (podobny)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Materiał styków	Stop Cu	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	100 °C	Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.	100 °C		

Przewody pasujące do złącza

Tekst referencyjny	Długość tulejek należy dobrać zależnie od produktu i napięcia znamionowego., Zewnętrzna średnica kołnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna być większa niż podziałka (P)
--------------------	---

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą	IEC 60664-1, IEC 61984
-------------------------------	------------------------

Opakowanie

opakowanie	skrzynia	Długość VPE	120.00 mm
Szerokość VPE	60.00 mm	Wysokość VPE	10.00 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC	Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi	Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Technical data

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		