

CLI M 2-4 GE/SW Q CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki CLI M nasuwa się na paski ustalające CLI MH i przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach. Zalety: Oznaczniki zestawiane do kabli i rur Jeden rozmiar do wszystkich średnic powyżej 16 mm² Nieograniczone możliwości łączenia Zamknięte, zamocowane na stałe oznaczniki Wyjątkowo dobra czytelność

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, żółty
Nr zam.	1568301669
Typ	CLI M 2-4 GE/SW Q CD
GTIN (EAN)	4008190029135
Ilość	500 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	3 mm	Głębokość (cale)	0.1181 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0.1575 inch
Szerokość	11.3 mm	Szerokość (cale)	0.4449 inch
Masa netto	0.13 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
-------------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4
Orientacja nadruku	poziomo
Rodzaj nadruku	standard
Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco
Wykonanie	CD
Szerokość	11.3 mm
Klasa palności wg UL 94	V-0
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-30 °C
Barwny	żółty
Halogenki	Tak
Materiał podstawowy	PVC, miękkie, bez kadmu
Kolor nadruku	czarny
Nadrukowane znaki	litery, duże
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Szpula
Zalecane branże	Proces, Maszyny
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Reel = Conductor and cable markers
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
Imprint	Q

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	317 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	10 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	10 - 317 mm
Przekrój przyłącza przewodu	16 - 500 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Akcesoria**uchwyt**

Oznaczniki CLI M nasuwa się na paski ustalające CLI MH i przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach. Zalety: Oznaczniki zestawiane do kabli i rur Jeden rozmiar do wszystkich średnic powyżej 16 mm² Nieograniczone możliwości łączenia Zamknięte, zamocowane na stałe oznaczniki Wyjątkowo dobra czytelność

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CLI MH 110 HSTR	Wersja
Nr zam.	0189400000	CableLine, Akcesoria, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190144784	
Ilość	100 ST	
Typ	CLI MH 70 HSTR	Wersja
Nr zam.	0524400000	CableLine, Akcesoria, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, czarny
GTIN (EAN)	4008190075057	
Ilość	100 ST	