

## CLI M 2-4 GE/SW : CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki CLI M nasuwa się na paski ustalające CLI MH i przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach. Zalety: Oznaczniki zestawiane do kabli i rur Jeden rozmiar do wszystkich średnic powyżej 16 mm<sup>2</sup> Nieograniczone możliwości łączenia Zamknięte, zamocowane na stałe oznaczniki Wyjątkowo dobra czytelność

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, żółty |
| Nr zam.    | <a href="#">1568301750</a>                                              |
| Typ        | CLI M 2-4 GE/SW : CD                                                    |
| GTIN (EAN) | 4008190990800                                                           |
| Ilość      | 500 szt.                                                                |

## CLI M 2-4 GE/SW : CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 3 mm    | Głębokość (cale) | 0.1181 inch |
| Wysokość   | 4 mm    | Wysokość (cale)  | 0.1575 inch |
| Szerokość  | 11.3 mm | Szerokość (cale) | 0.4449 inch |
| Masa netto | 0.15 g  |                  |             |

## Temperatury

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
|-------------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                                     |                                      |        |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4                                    |        |
| Orientacja nadruku                  | poziomo                              |        |
| Rodzaj nadruku                      | standard                             |        |
| Metoda nadruku                      | wytłaczanie na gorąco                |        |
| Wykonanie                           | CD                                   |        |
| Szerokość                           | 11.3 mm                              |        |
| Klasa palności wg UL 94             | V-0                                  |        |
| zakres temperatur roboczych, maks.  | 80 °C                                |        |
| zakres temperatur roboczych, min.   | -30 °C                               |        |
| Barwny                              | żółty                                |        |
| Halogenki                           | Tak                                  |        |
| Materiał podstawowy                 | PVC, miękkie, bez kadmu              |        |
| Kolor nadruku                       | czarny                               |        |
| Nadrukowane znaki                   | symbole                              |        |
| Liczba oznaczników w opakowaniu     | forma dostawy                        | Szpula |
| Zalecane branże                     | Proces, Maszyny                      |        |
| Liczba oznaczników w kombinacji     | 1 Reel = Conductor and cable markers |        |
| Zakres temperatury stosowania       | -30...80 °C                          |        |
| Imprint                             | :                                    |        |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |              |                                     |             |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| Halogenki                          | Tak          | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 500 mm²     |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 16 mm²       | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 317 mm      |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 10 mm        | Zewnętrzna średnica przewodu        | 10 - 317 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 16 - 500 mm² |                                     |             |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Drawings**



Podobny do przedstawionego na ilustracji

## CLI M 2-4 GE/SW : CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## uchwyt



Oznaczniki CLI M nasuwa się na paski ustalające CLI MH i przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach. Zalety: Oznaczniki zestawiane do kabli i rur Jeden rozmiar do wszystkich średnic powyżej 16 mm<sup>2</sup> Nieograniczone możliwości łączenia Zamknięte, zamocowane na stałe oznaczniki Wyjątkowo dobra czytelność

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Typ        | CLI MH 110 HSTR            | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">0189400000</a> | CableLine, Akcesoria, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190144784              |                                                          |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                          |
| Typ        | CLI MH 70 HSTR             | Wersja                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">0524400000</a> | CableLine, Akcesoria, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, czarny  |
| GTIN (EAN) | 4008190075057              |                                                          |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                          |