

Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, Styk, cynowana, Zasięg mocowań, maks.: 0.35 mm ²
Nr zam.	1604230000
Typ	DFFC 0.22-0.35 SN 3000
GTIN (EAN)	4008190117498
Ilość	3000 szt.
parametry produktu	
opakowanie	Szpuła

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	18.8 mm	Głębokość (cale)	0.7402 inch
Wysokość	5.7 mm	Wysokość (cale)	0.2244 inch
Szerokość	4.3 mm	Szerokość (cale)	0.1693 inch
Masa netto	0.56 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane materiałowe

Barwny	Nie	Tabela kolorów (podobny)	-
podstawowy materiał styku	stop miedzi	Materiał styków	Stop Cu
Powierzchnia styku	cynowana	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Temperatura pracy, max.	100 °C	Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.	100 °C		

Przewody pasujące do złącza

Zakres zaciskania, min.	0.22 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	0.35 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 24	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 22 maks.	
Wielodrutowe, min. H07V-R	0.25 mm ²	wielodrutowe, maks. H07V-R	0.35 mm ²
ciенокdrutowe, min. H05(07) V-K	0.25 mm ²	ciенокdrutowe, maks. H05(07) V-K	0.35 mm ²
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.	0 mm ²	z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, 0 mm ² maks.	

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą	IEC 60664-1, IEC 61984	znamionowe napięcie udarowe przy kat. 0 kV	przebieg/stopniu zanieczyszczenia III/2
odporność na zwarcia	3 x 1s z 120 A		

Opakowanie

opakowanie	Szpuła	Długość VPE	641.00 mm
Szerokość VPE	625.00 mm	Wysokość VPE	61.00 mm

Ważna informacja

Zgodność IPC	Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakości wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi	<ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-03
ECLASS 15.0	27-46-04-03		

Rysunki

Rysunek wymiarowany



Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

DFFC 0.22-0.35 SN 3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do terminali Weidmüller DFF i ZRV



Praski do zestawów Weidmüller DFF i ZRV
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTF DFF	Wersja
Nr zam.	9014140000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.22mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190297305	2.5mm ² , Zagniatanie B
Ilość	1 ST	

narzędzia pomocnicze



Bardziej inteligentne. Sprawniejsze. Szybsze.
Narzędzia pomocnicze ułatwiają przyłączanie i konfigurowanie komponentów złączy:
Bloki montażowe do listew żeńskich ze stykami IDC (Typ BL-IDC) można stosować np. w prasach kolanowych. Wszystkie przewodniki są łączone w tym samym czasie. Narzędzia do odryglowania i demontażu demontują styki zaciskane w zaciskanych łącznikach wtykowych (typ BLC & BLAC). Dźwignie otwierają poszczególne zaciski w sprężynowych łącznikach wtykowych.
Dla lepszego, szybszego postępu prac
Rezultat: wydajny, profesjonalny przepływ pracy.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	DFFC EW2	Wersja
Nr zam.	1803790000	PCB plug-in connector
GTIN (EAN)	4032248259311	
Ilość	10 ST	