

**ZQV 4/7 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu**

Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-  
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.  
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania  
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-  
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-  
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe  
i wkręcane do złączy modułowych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Wersja     | Akcesoria, Łącznik poprzeczny, 32 A |
| Nr zam.    | <a href="#">1609000000</a>          |
| Typ        | ZQV 4/7 GE                          |
| GTIN (EAN) | 4008190263270                       |
| Ilość      | 20 szt.                             |

## ZQV 4/7 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

ROHS Zgodny

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 31.6 mm | Głębokość (cale) | 1.2441 inch |
| Wysokość   | 41 mm   | Wysokość (cale)  | 1.6142 inch |
| Szerokość  | 2.8 mm  | Szerokość (cale) | 0.1102 inch |
| Masa netto | 6.05 g  |                  |             |

## Temperatury

|                                        |                |                                         |                |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania              | -25 °C...55 °C | Temperatura otoczenia                   | -60 °C...85 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C         | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C         |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Informacje ogólne

|                 |   |                     |                    |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 7 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                                          |         |                     |                    |
|------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | wtykany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak     |                     |                    |

## dane tworzywa

|                         |       |        |       |
|-------------------------|-------|--------|-------|
| Materiał podstawowy     | Wemid | Barwny | żółty |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |       |

## dane znamionowe

|                     |       |                            |      |
|---------------------|-------|----------------------------|------|
| Napięcie znamionowe | 400 V | Znamionowe natężenie prądu | 32 A |
|---------------------|-------|----------------------------|------|

## parametry systemu

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

## wymiary

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Raster w mm (P) | 6.10 mm |
|-----------------|---------|

## Ważna informacja

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Ze względu na stabilność i parametry temperaturowe, możliwe jest wyłamanie tylko 60% elementów stykowych. Zastosowanie złączy krzyżowych obniża zakres napięcia do 400 V. Obniżenie napięcia do 25 V w przypadku zastosowania przekroju z obciążeniami krawędziowymi. Mostki poprzeczne o ponad 10 biegunach mają gołe krawędzie cięte w trybie ex works. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dane techniczne

### Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |