


## WS 12/5 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



Oznaczniki WS idealnie pasują do złączek z serii W. Dzięki kompatybilności systemowej, szyldy WS można też mocować na produktach z serii I oraz serii Z. Duże powierzchnie opisowe pozwalają nie tylko na używanie długich ciągów znaków, lecz również na rozbięcie opisu na kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadają się do etykiet z długimi, indywidualnie tworzonymi ciągami znaków. Sprawdzony format MultiCard umożliwia wykonanie wydruku drukarką PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Mogą być umieszczone na taśmie lub pojedynczo.

Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	WS, Znakowanie zacisków, 12 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, według życzenia klienta
Nr zam.	<a href="#">1609870000</a>
Typ	WS 12/5 MC SDR
GTIN (EAN)	4008190456641
Ilość	144 szt.

## WS 12/5 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Wymiary i masa

Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0.4724 inch
Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0.1968 inch
Masa netto	0.11 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%
Ślad węglowy produktu	Kołyska do bramy 0.002 kg CO2eq.

## Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9
Orientacja nadruku	poziome i pionowe
Metoda nadruku	laser MC
Szerokość	5 mm
Klasa palności wg UL 94	V-2
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C
Barwny	według życzenia klienta
Materiał podstawowy	poliamid 66
Kolor nadruku	czarny
Nadrukowane znaki	Wymaga pliku M-Print PRO
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy MultiCard
Liczba oznaczników w kombinacji	1 MultiCard = Terminal marker
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Aplikacja / producent	Weidmueller, Allen-Bradley

## Znaczniki złącz

Raster w mm (P)	5.00 mm
-----------------	---------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Drawings**

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**

---



**Rysunek**

---

