

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Złącze żeńskie do montażu na płycie drukowanej. Długość pinów lutowniczych jest zoptymalizowana pod kątem lutowania selektywnego.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                    |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja             | Złącze wtykowe do druku, listwa z gniazdami, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |
| Nr zam.            | <a href="#">1646330000</a>                                                                                                                                                                     |
| Typ                | BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX                                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)         | 4008190285678                                                                                                                                                                                  |
| Ilość              | 36 szt.                                                                                                                                                                                        |
| parametry produktu | IEC: 400 V / 23 A<br>UL: 300 V / 15 A                                                                                                                                                          |
| opakowanie         | skrzynia                                                                                                                                                                                       |

Data sporządzenia 16.04.2026 09:53:25 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ROHS                  | Zgodny                     |
| UL File Number Search | <a href="#">Witryna UL</a> |
| Nr certyfikatu (UR)   | E60693                     |

## Wymiary i masa

|            |        |
|------------|--------|
| Masa netto | 8.89 g |
|------------|--------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Specyfikacje systemu

|                                                   |                                    |                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rodzina produktów                                 | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08 | Rodzaj przyłącza                                | Przyłącze dla obwodu drukowanego       |
| montaż na płytce drukowanej                       | Połączenie lutowane THR            | Raster w mm (P)                                 | 5.08 mm                                |
| Raster w calach (P)                               | 0.200 "                            | kąt odejścia                                    | 180°                                   |
| Liczba biegunów                                   | 10                                 | liczba kołków lutowanych na biegun              | 2                                      |
| Długość kołka lutowniczego (l)                    | 4.5 mm                             | Tolerancja długości kołka lutowniczego          | +0.1 / -0.3 mm                         |
| Wymiary kołka lutowniczego                        | 0,4 x 1,0 mm                       | Średnica otworu oczka lutowniczego (D)          | 1.3 mm                                 |
| Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm                           | L1 in mm                                        | 45.72 mm                               |
| L1 w calach                                       | 1.800 "                            | Liczba rzędów                                   | 1                                      |
| liczba rzędów z biegunami                         | 1                                  | zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem dłonią |
| zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470     | IP 20 w stanie wetkniętym          | Stopień ochrony                                 | IP20                                   |
| Rezystancja skrośna                               | ≤5 mΩ                              | element kodowany                                | Tak                                    |
| Cykle wpinania                                    | 25                                 | Siła wtykania/biegun, maks.                     | 5 N                                    |
| Siła ciągnięcia / biegun, maks.                   | 5 N                                |                                                 |                                        |

## Dane materiałowe

|                                          |                            |                                 |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Materiał izolacyjny                      | PBT GF                     | Barwny                          | czarny                     |
| Tabela kolorów (podobny)                 | RAL 9011                   | grupa materiałów izolacyjnych   | IIIa                       |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)    | ≥ 200                      | Opór izolacji                   | 108 Ω                      |
| Moisture Level (MSL)                     |                            | Klasa palności wg UL 94         | V-0                        |
| Materiał styków                          | stop miedzi                | Powierzchnia styku              | cynowana                   |
| Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 4...6 μm Sn hot-dip tinned | Struktura warstwowa wtyku       | 4...6 μm Sn hot-dip tinned |
| Temperatura magazynowania, min.          | -40 °C                     | Temperatura magazynowania, max. | 70 °C                      |
| Temperatura pracy, min.                  | -50 °C                     | Temperatura pracy, max.         | 100 °C                     |
| Zakres temperatur montaż, min.           | -25 °C                     | Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C                     |

## Dane znamionowe wg IEC

|                                                  |                        |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 23 A (Tu=20°C) |
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 16 A                   | Prąd znamionowy, min. liczba biegunów 20 A (Tu=40°C) |

## Dane techniczne

|                                                                               |       |                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)                              | 14 A  | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2          | 400 V           |
| napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2         | 320 V | napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3         | 250 V           |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2  | 4 kV  | znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV            |
| znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV  | odporność na zwarcia                                                          | 3 x 1 s z 120 A |

## Dane znamionowe wg CSA

|                                              |                                                                         |                                              |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Instytut (CSA)                               | CSA                                                                     | Nr certyfikatu (CSA)                         | 200039-1121690 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V                                                                   | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V          |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)     | 15 A                                                                    | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)     | 10 A           |
| Odniesienie do wartości znamionowych         | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |                                              |                |

## Dane znamionowe wg UL 1059

|                                                  |                                                                         |                                                  |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Instytut (UR)                                    | UR                                                                      | Nr certyfikatu (UR)                              | E60693 |
| Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V                                                                   | Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V  |
| Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)     | 15 A                                                                    | Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)     | 10 A   |
| Odniesienie do wartości znamionowych             | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |                                                  |        |

## Opakowanie

|               |           |              |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| opakowanie    | skrzynia  | Długość VPE  | 350.00 mm |
| Szerokość VPE | 138.00 mm | Wysokość VPE | 31.00 mm  |

## Ważna informacja


|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

## Klasyfikacje


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

### Rysunki

#### Rysunek wymiarowany



#### Przykład zastosowania



## Akcesoria

## Elementy kodujące



Łączy tylko to, co łączyć trzeba: właściwe złącze na właściwym miejscu.

Elementy kodujące i urządzenia blokujące wyraźnie przypisują elementy łączące podczas procesu produkcji i obsługi

Elementy kodujące i urządzenia blokujące są wkładane przed montażem lub podczas fazy konfekcjonowania kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmüller: wystarczy przeprowadzić indywidualną konfigurację w internetowym konfiguratorze wariantów i otrzyma się kodowany element.

Nieprawidłowy montaż na płycie drukowanej i nieprawidłowe podłączenie elementów łączących nie jest już możliwe.

Zaleta: nie trzeba szukać błędów podczas produkcji a użytkownikowi nie grożą błędy podczas montażu.


## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ/SL KO BK BX            | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1545710000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący, czarny, Liczba |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | biegunów: 1                                                          |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                      |
| Typ        | BLZ/SL KO OR BX            | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1573010000</a> | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujący,                |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | pomarańczowy, Liczba biegunów: 1                                     |
| Ilość      | 100 ST                     |                                                                      |

**BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

**Elementy współpracujące****SLS 5.08/180B**

Wtyki męskie z przyłączem śrubowym z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

**Ogólne dane zamówieniowe**


|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/10/180B SN OR ... | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1627320000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:      |
| GTIN (EAN) | 4008190199838              | 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 30 ST                      | skrzynia                                                            |

**SLZF 5.08/90B**

Wtyki męskie do przyłączenia przewodów w technice sprężynowej. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/10/90B SN OR ... | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1673630000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4008190435349              | 10, 90°, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 50 ST                      | skrzynia                                                         |

**SLZF 5.08/180B**

Wtyki męskie do przyłączenia przewodów w technice sprężynowej. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/10/180B SN OR... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1710290000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4008190319601              | 10, 180°, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 50 ST                      | skrzynia                                                          |


## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Elementy współpracujące

## SL 5.08/90B



Złącza męskie z 90° kierunkiem odejścia. Długość pinów lutowniczych jest zoptymalizowana pod kątem lutowania selektywnego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                        |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/10/90B 3.2SN DK... | Wersja                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1511150000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków                        |
| GTIN (EAN) | 4008190292195              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów:                         |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, sygnałowy zielony, skrzynia |
| Typ        | SL 5.08/10/90B 3.2SN OR... | Wersja                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1511160000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków                        |
| GTIN (EAN) | 4008190052485              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów:                         |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia      |
| Typ        | SL 5.08/10/90B 4.5SN OR... | Wersja                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1515760000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków                        |
| GTIN (EAN) | 4008190182687              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów:                         |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia      |

## SL 5.08/180B



Złącza męskie z prostym 180° kierunkiem odejścia. Długość pinów lutowniczych jest zoptymalizowana pod kątem lutowania selektywnego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/10/180B 3.2SN O... | Wersja                                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1520360000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków                    |
| GTIN (EAN) | 4008190030612              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów:                     |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia |
| Typ        | SL 5.08/10/180B 4.5SN B... | Wersja                                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1524910000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków                    |
| GTIN (EAN) | 4008190089436              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów:                     |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia       |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/10/180B 4.5SN O... | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1524960000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków |
| GTIN (EAN) | 4008190026813              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów:  |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana,     |
|            |                            | pomarańczowy, skrzynia                                          |

## SL 5.00/90B




Złącza męskie z kierunkiem odgałęzienia 90°. Długość kołków lutowniczych jest dostosowana do lutowania na fali. Złącza męskie mają miejsce na opisy i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.00/10/90B 3.2SN OR... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1580940000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków    |
| GTIN (EAN) | 4008190105426              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.00 mm, Liczba biegunów:     |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana,         |
|            |                            | pomarańczowy, skrzynia                                             |
| Typ        | SL 5.00/10/90B 4.5SN OR... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1581170000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków    |
| GTIN (EAN) | 4008190162597              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.00 mm, Liczba biegunów:     |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana,         |
|            |                            | pomarańczowy, skrzynia                                             |
| Typ        | SL 5.00/10/90B 4.5SN BK... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1596170000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków    |
| GTIN (EAN) | 4008190159344              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.00 mm, Liczba biegunów:     |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, |
|            |                            | skrzynia                                                           |

## SL 5.08/135B



Złącza męskie ze 135° kierunkiem odejścia. Długość pinów lutowniczych jest zoptymalizowana pod kątem lutowania selektywnego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/10/135B 3.2SN O... | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1605610000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, ogony jaskółek do bloków |
| GTIN (EAN) | 4008190178284              | mocujących, Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów:  |
| Ilość      | 50 ST                      | 10, 135°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana,     |
|            |                            | pomarańczowy, skrzynia                                          |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SLT 5.08B



Wtyki męskie z przyłączem śrubowym z techniką przyłączeniową Top do podłączania przewodów. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLT 5.08/10/180B SN OR ... | Wersja                                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1611790000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:        |
| GTIN (EAN) | 4008190192679              | 10, 180°, Przyłącze TOP, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                       |

## SLDV-THR 5.08/180F



Odporne na wysokie temperatury, dwupoziomowe, z bocznym przesunięciem, złącze męskie z kołnierzem lub kołnierzem lutowniczym. Pin lutowniczy 1,5 mm przystosowany do lutowania rozplwowego. Pin lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania selektywnego i rozplwowego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/20/180F 3... | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1828850000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie   |
| GTIN (EAN) | 4032248335541              | lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 20, 180°, Długość |
| Ilość      | 16 ST                      | kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia    |

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Odporne na wysokie temperatury, dwupoziomowe, z bocznym przesunięciem, złącze męskie z kołnierzem lub kołnierzem lutowniczym. Pin lutowniczy 1,5 mm przystosowany do lutowania rozplwowego. Pin lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania selektywnego i rozplwowego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/20/180FLF... | Wersja                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1829090000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz / kołnierz lutowany, |
| GTIN (EAN) | 4032248335787              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 20, 180°,     |
| Ilość      | 16 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia   |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SLDV-THR 5.08/180F



Odporne na wysokie temperatury, dwupoziomowe, z bocznym przesunięciem, złącze męskie z kołnierzem lub kołnierzem lutowniczym. Pin lutowniczy 1,5 mm przystosowany do lutowania rozplwowego. Pin lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania selektywnego i rozplwowego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/20/180F 1... | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1828970000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie   |
| GTIN (EAN) | 4032248335664              | lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 20, 180°, Długość |
| Ilość      | 16 ST                      | kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia    |

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozplwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/90F 3...  | Wersja                                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1837710000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie  |
| GTIN (EAN) | 4032248347520              | lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość |
| Ilość      | 30 ST                      | kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia   |

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozplwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.00HC/10/90LF 3... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1840430000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany,          |
| GTIN (EAN) | 4032248351275              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.00 mm, Liczba biegunów: 10, 90°,    |
| Ilość      | 30 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/180LF ... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1838520000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany,          |
| GTIN (EAN) | 4032248348589              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°,   |
| Ilość      | 30 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SLS 5.08TB RF15




Wtyki męskie z przyłączem śrubowym z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów. Stopki zaczepowe służą do montowania wtyków kołkowych na szynach nośnych. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/10/180TB RF15 ... | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1846080000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:      |
| GTIN (EAN) | 4032248362363              | 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 10 ST                      | skrzynia                                                            |

## SLS 5.08/180FI



Wtyki męskie z przyłączem śrubowym z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/10/180FI SN OR... | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1846290000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:      |
| GTIN (EAN) | 4032248362578              | 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 30 ST                      | skrzynia                                                            |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SLZF 5.08/180F



Wtyki męskie do przyłączenia przewodów w technice sprężynowej. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/10/180F SN OR... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1847040000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4032248363193              | 10, 180°, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 50 ST                      | skrzynia                                                          |

## SLS 5.08/180F



Wtyki męskie z przyłączem śrubowym z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/10/180F SN OR ... | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1846440000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:      |
| GTIN (EAN) | 4032248362745              | 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 30 ST                      | skrzynia                                                            |

## SLZF 5.08/180FI



Wtyki męskie do przyłączenia przewodów w technice sprężynowej. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/10/180FI SN O... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1846590000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4032248362899              | 10, 180°, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 50 ST                      | skrzynia                                                          |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SLS 5.08TB KF35



Wtyki męskie z przyłączem śrubowym z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów. Stopki zaczepowe służą do montowania wtyków kołkowych na szynach nośnych. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/10/180TB KF SN... | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1846160000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:      |
| GTIN (EAN) | 4032248362448              | 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 10 ST                      | skrzynia                                                            |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box




Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/90LF 1... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1775312001</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany,          |
| GTIN (EAN) | 4032248157297              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°,    |
| Ilość      | 30 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/180LF ... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1776442001</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany,          |
| GTIN (EAN) | 4032248159321              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°,   |
| Ilość      | 30 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/90LF 3... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1780490000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany,          |
| GTIN (EAN) | 4032248165810              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°,    |
| Ilość      | 30 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SL-SMT 5.08/180F Box




Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/180F 3... | Wersja                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">1820780000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz, Połączenie   |
| GTIN (EAN) | 4032248317646              | lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość |
| Ilość      | 30 ST                      | kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia    |

## SL 5.00/90



Złącza męskie z kierunkiem odgałęzienia 90°. Długość kołków lutowniczych jest dostosowana do lutowania na fali. Złącza męskie mają miejsce na opisy i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.00/10/90 4.5SN BK ... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1626060000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190197360              | lutowane THR, 5.00 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka    |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia              |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SLS 5.08/180 SN



Wtyki męskie z przyłączem śrubowym z kabłąkiem zaciskowym do podłączania przewodów. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe


|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/10/180 SN OR BX   | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1627170000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:      |
| GTIN (EAN) | 4008190199685              | 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 36 ST                      | skrzynia                                                            |

## SLS 5.08/180T SN

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/10/180T SN OR ... | Wersja                                                              |
| Nr zam.    | <a href="#">1627450000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:      |
| GTIN (EAN) | 4008190199968              | 10, 180°, Przyłącze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 36 ST                      | skrzynia                                                            |

## SL 5.00/90



Złącza męskie z kierunkiem odgałęzienia 90°. Długość kołków lutowanych jest dostosowana do lutowania na fali. Złącza męskie mają miejsce na opisy i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.00/10/90 3.2SN GY ... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1669400000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190428761              | lutowane THR, 5.00 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka    |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, piaskowy szary, skrzynia      |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SLZF 5.08/90




Wtyki męskie do przyłączenia przewodów w technice sprężynowej. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/10/90 SN OR BX   | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1673170000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:   |
| GTIN (EAN) | 4008190434885              | 10, 90°, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 50 ST                      | skrzynia                                                         |

## SLZF 5.08/180




Wtyki męskie do przyłączenia przewodów w technice sprężynowej. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/10/180 SN OR ... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1709450000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:    |
| GTIN (EAN) | 4008190950279              | 10, 180°, złącze sprężynowe, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm², |
| Ilość      | 50 ST                      | skrzynia                                                          |

## SL 5.08/90



Złącza męskie z 90° kierunkiem odejścia. Długość pinów lutowanych jest zoptymalizowana pod kątem lutowania selektywnego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/10/90 3.2SN DKG... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1508850000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190291815              | lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka    |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, sygnałowy zielony, skrzynia   |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/10/90 3.2SN OR ... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1508860000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190089092              | lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka    |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia        |
| Typ        | SL 5.08/10/90 4.5SN BK ... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1513410000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190292546              | lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka    |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia              |
| Typ        | SL 5.08/10/90 4.5SN OR ... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1513460000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190115845              | lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka    |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia        |

## SL 5.08/180



Złącza męskie z prostym 180° kierunkiem odejścia. Długość pinów lutowniczych jest zoptymalizowana pod kątem lutowania selektywnego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/10/180 3.2SN BK... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1518010000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190192921              | lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka   |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia              |
| Typ        | SL 5.08/10/180 3.2SN OR... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1518060000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190122539              | lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka   |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia        |
| Typ        | SL 5.08/10/180 4.5SN OR... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1522660000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190121754              | lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość kołka   |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 4.5 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia        |

## SL 5.00/90



Złącza męskie z kierunkiem odgałęzienia 90°. Długość kołków lutowniczych jest dostosowana do lutowania na fali. Złącza męskie mają miejsce na opisy i mogą być kodowane.

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.00/10/90 3.2SN OR ... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1571210000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190068325              | lutowane THR, 5.00 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość kołka    |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowicznego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia        |

## SLDF 5.08




Przelotowe złącze męskie do montażu na płycie czołowej z opcjonalną funkcją ryglowania. Wewnętrzne podłączenie odbywa się na zasadzie płaskiego przyłącza wtykowego lub lutowanego. Złącza męskie mogą być opisywane i kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDF 5.08 L/F 10 SN OR ... | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1599210000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, 5.08 mm, Liczba biegunów: |
| GTIN (EAN) | 4008190065522              | 10, 180°, Port płaski, Połączenie lutowane, skrzynia             |
| Ilość      | 24 ST                      |                                                                  |

## SLD 5.08/90G



Dwupoziomowe złącze męskie z równoległym czołem wtykowym. Długość pinów lutowanych jest zoptymalizowana pod kątem lutowania selektywnego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08/20/90G 3.2SN O... | Wersja                                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1601870000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,                 |
| GTIN (EAN) | 4008190189624              | Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 20, 90°,              |
| Ilość      | 20 ST                      | Długość kołka lutowicznego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SLD 5.08/180G



Dwupoziomowe złącze męskie z równoległym czołem wtykowym. Długość pinów lutowniczych jest zoptymalizowana pod kątem lutowania selektywnego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08/20/180G 3.2SN ... | Wersja                                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1602470000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,                 |
| GTIN (EAN) | 4008190059958              | Połączenie lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 20, 180°,             |
| Ilość      | 20 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia |

## SL 5.08/135




Złącza męskie ze 135° kierunkiem odejścia. Długość pinów lutowniczych jest zoptymalizowana pod kątem lutowania selektywnego. Złącza męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/10/135 3.2SN OR... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1603140000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4008190082123              | lutowane THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 135°, Długość kołka   |
| Ilość      | 50 ST                      | lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia        |

## SLT 5.08/180



Wtyki męskie z przyłączem śrubowym z techniką przyłączeniową Top do podłączania przewodów. Wtyki męskie mają miejsce na opis i mogą być kodowane.

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLT 5.08/10/180 SN OR BX   | Wersja                                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">1611640000</a> | Złącze wtykowe do druku, wtyk męski, 5.08 mm, Liczba biegunów:        |
| GTIN (EAN) | 4008190192525              | 10, 180°, Przyłącze TOP, Zakres zaciskania, maks. : 2.5 mm², skrzynia |
| Ilość      | 50 ST                      |                                                                       |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box




Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozplwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/90G 3.... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1780260000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248165582              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°,    |
| Ilość      | 50 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, proste, otwarte. Pakowanie w pudełku lub w taśmie. Na taśmie i z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozplwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/180 3.... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1838060000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4032248348121              | lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość     |
| Ilość      | 50 ST                      | kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia        |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SL-SMT 5.08/180G Box




Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/180G 3... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1838290000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248348350              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°,   |
| Ilość      | 50 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, proste, otwarte. Pakowanie w pudełku lub w taśmie. Na taśmie i z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/180 1.... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1775682001</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4032248158324              | lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długość     |
| Ilość      | 50 ST                      | kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia        |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, kąt 90°, otwarte. Pakowanie w pudełku lub w taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/90 1.5... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1774842001</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4032248155880              | lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość      |
| Ilość      | 50 ST                      | kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia        |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SL-SMT 5.08HC/90G Box




Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/90G 1...  | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1775082001</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248156559              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°,    |
| Ilość      | 50 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## SL-SMT 5.08/180G Tape




Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/180G 1... | Wersja                                                           |
| Nr zam.    | <a href="#">1776003001</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,         |
| GTIN (EAN) | 4032248167234              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, |
| Ilość      | 30 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tray   |

## SL-SMT 5.08/180G Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozpliwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/180G 1... | Wersja                                                             |
| Nr zam.    | <a href="#">1776002001</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,           |
| GTIN (EAN) | 4032248158997              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 180°,   |
| Ilość      | 50 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia |

## BLL 5.08/10/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Elementy współpracujące

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, pakowane w pudełku lub taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozplwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/90G 1...  | Wersja                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1775083001</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku,        |
| GTIN (EAN) | 4032248166312              | Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, |
| Ilość      | 30 ST                      | Długość kołka lutowniczego (l): 1.5 mm, cynowana, czarny, Tray  |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Złącze męskie odporne na wysokie temperatury, kąt 90°, otwarte. Pakowanie w pudełku lub w taśmie. Na taśmie, z kołkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do montażu automatycznego. Kołek lutowniczy 3,2 mm przystosowany do lutowania rozplwowego oraz na fali. Złącza męskie mają miejsce na umieszczanie etykiet i mogą być kodowane. HC = High Current (przystosowane do prądów o dużych natężeniach).

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/10/90 3.2... | Wersja                                                            |
| Nr zam.    | <a href="#">1780030000</a> | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, otwarty z boku, Połączenie |
| GTIN (EAN) | 4032248165353              | lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 10, 90°, Długość      |
| Ilość      | 50 ST                      | kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia        |