



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, HQ, złącze żeńskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 8, toczony, stop miedzi
Nr zam.	1526190000
Typ	HDC C HX BM10.0AG
GTIN (EAN)	4050118332087
Ilość	25 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 2.79 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Informacje ogólne

Średnica styku Ø pręta	4 mm	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 8
Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	15 mm	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Wersja wkładki	HQ	Rezystancja skrośna	≤1 mΩ
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	8 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	10 mm ²
Powierzchnia	Srebro	Cykle wpinania	≥ 500
Typ	złącze żeńskie	Materiał podstawowy	stop miedzi
Proces produkcji	toczony	Przekrój przyłącza przewodu	10 - 8 mm ²
Materiał styku	stop miedzi		



Ważna informacja

Informacje produktowe tylko elastyczny przewód wielodrutowy Style 1231 lub 1028

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Rysunki



HDC C HX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Crimping tools




Praski do styków toczonych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTIN CM 3.6	Wersja
Nr zam.	9205440000	Narzędzie do zaciskania terminali, 1.5mm ² , 10mm ² , poczw.
GTIN (EAN)	4032248734146	Zagniatanie karbowane
Ilość	1 ST	

2-biegunowy




Seria HQ - wyjątkowe cechy w zwartej konstrukcji.
Parametry elektryczne mówią same za siebie.
Płaszczyzna przyłączania przewodów została zaprojektowana jako zacisk zaprasowywany. Sprawdzonej metodzie zaciskania połączeń jest szeroko stosowana od dziesięcioleci. Styki zaprasowywane nie są ujęte w zakresie dostawy wkładek.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HQ 2 FC	Wersja
Nr zam.	3103510000	wkład HDC, złącze żeńskie, 400 V, 40 A, Liczba biegunów: 2, Styk zaciskany, Rozmiar instalacji: 1
GTIN (EAN)	4099987151238	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HQ 2 MC	Wersja
Nr zam.	3103500000	wkład HDC, Złącze męskie, 400 V, 40 A, Liczba biegunów: 2, Styk zaciskany, Rozmiar instalacji: 1
GTIN (EAN)	4099987151221	
Ilość	1 ST	

3-biegunowy



Seria HQ - wyjątkowe cechy w zwartej konstrukcji.
Parametry elektryczne mówią same za siebie.
Płaszczyzna przyłączania przewodów została zaprojektowana jako zacisk zaprasowywany. Sprawdzonej metodzie zaciskania połączeń jest szeroko stosowana od dziesięcioleci. Styki zaprasowywane nie są ujęte w zakresie dostawy wkładek.

HDC C HX BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HQ 3 FC	Wersja
Nr zam.	3103530000	wkład HDC, złącze żeńskie, 400 V, 40 A, Liczba biegunów: 3, Styk zaciskany, Rozmiar instalacji: 1
GTIN (EAN)	4099987 151252	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HQ 3 MC	Wersja
Nr zam.	3103520000	wkład HDC, Złącze męskie, 400 V, 40 A, Liczba biegunów: 3, Styk zaciskany, Rozmiar instalacji: 1
GTIN (EAN)	4099987 151245	
Ilość	1 ST	

4-biegunowy



Seria HQ - wyjątkowe cechy w zwartej konstrukcji. Parametry elektryczne mówią same za siebie. Płaszczyzna przyłączania przewodów została zaprojektowana jako zacisk zaprasowywany. Sprawdzone metoda zaciskania połączeń jest szeroko stosowana od dziesięcioleci. Styki zaprasowywane nie są ujęte w zakresie dostawy wkładek.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HQ 4 FC	Wersja
Nr zam.	3103550000	wkład HDC, złącze żeńskie, 830 V, 40 A, Liczba biegunów: 4, Styk zaciskany, Rozmiar instalacji: 1
GTIN (EAN)	4099987 151559	
Ilość	1 ST	
Typ	HDC HQ 4 MC	Wersja
Nr zam.	3103540000	wkład HDC, Złącze męskie, 830 V, 40 A, Liczba biegunów: 4, Styk zaciskany, Rozmiar instalacji: 1
GTIN (EAN)	4099987 151283	
Ilość	1 ST	

4/2-biegunowe



Seria HQ - wyjątkowe cechy w zwartej konstrukcji. Parametry elektryczne mówią same za siebie. Można tu również zastosować sprawdzone styki zaprasowywane HD i HX. Płaszczyzna przyłączania przewodów została zaprojektowana jako zacisk zaprasowywany. Sprawdzone połączenie zaprasowywane było szeroko stosowane przez dziesięciolecia. Styki zaprasowywane nie są ujęte w zakresie dostawy wkładek.
Liczba biegunów: 4/2 (+PE)
Prąd znamionowy: 40/10 A
Napięcie znamionowe: 690 / 250 V
Napięcie znamionowe wg UL/CSA: 600 V AC/DC

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC HQ 4/2 FC	Wersja
Nr zam.	1003160000	wkład HDC, złącze żeńskie, 690 V, 40 A, Liczba biegunów: 6, Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: HQ
GTIN (EAN)	4032248698158	
Ilość	1 ST	

Akcesoria

Typ	HDC HQ 4/2 MC	Wersja	
Nr zam.	1003170000	wkład HDC, Złącze męskie, 690 V, 40 A, Liczba biegunów: 6,	
GTIN (EAN)	4032248698165	Przyłącze zagniatane, Rozmiar instalacji: HQ	
Ilość	1 ST		