

KV 16-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1656410000
Typ	KV 16-M
GTIN (EAN)	4008190409425
Ilość	10 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00

KV 16-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	10.5 mm	Wysokość (cale)	0.4134 inch
Szerokość	10 mm	Szerokość (cale)	0.3937 inch
Masa netto	12.23 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	15 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	8.5 mm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
zakres temperatur roboczych, maks.	60 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
skok gwintu	1.41 mm	Halogenki	Tak
rozmiar klucza 1	22 mm	rozmiar klucza 2	22 mm
rozmiar klucza	22 mm	Stopień ochrony	IP65
Dławnica kablowa	PG, PG 16	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	NBR	uszczelka	NBR
wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 1	7.5 mm	wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 2	10 mm
wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 3	12.5 mm	wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 4	15 mm
gwint (zewnętrzny)	PG 16	długość gwintu	7.5 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		