

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG H (dwuczęściowa dławnica kablowa HDC), Dławnica kablowa, proste, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1656420000
Typ	KV 21-M
GTIN (EAN)	4008190409432
Ilość	10 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	11.5 mm	Wysokość (cale)	0.4528 inch
Szerokość	10 mm	Szerokość (cale)	0.3937 inch
Masa netto	19.36 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	19 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	10 mm
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR	rodzaj ochrony z GWDR	IP65
zakres temperatur roboczych, maks.	60 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
skok gwintu	1.59 mm	Halogenki	Tak
rozmiar klucza 1	28 mm	rozmiar klucza 2	28 mm
rozmiar klucza	28 mm	Stopień ochrony	IP65
Dławnica kablowa	PG, PG 21	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
wkładka uszczelniająca	NBR	uszczelka	NBR
wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 1	10 mm	wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 2	13 mm
wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 3	16 mm	wcięcia we wkładce uszczelniającej, średnica 4	19 mm
gwint (zewnętrzny)	PG 21	długość gwintu	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		