

**KLIPPON CS STB 1-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex® Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe  
Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.  
Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon® z elementami sterowania i wyświetlania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON STB 1 SS stal nierdzewna 1.4404 (316 L), Przycisk - zielony, 1 zestaw rozwierny, 1 zestaw zwierny, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Nr zam.	<a href="#">1537210000</a>
Typ	KLIPPON CS STB 1-1
GTIN (EAN)	4050118341423
Ilość	1 szt.
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00

## KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty

**IECEX** ATEX

## Wymiary i masa

Głębokość	81.5 mm	Głębokość (cale)	3.2087 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	95 mm	Wysokość	120 mm
Wysokość (cale)	4.7244 inch	Szerokość	120 mm
Szerokość (cale)	4.7244 inch	Wymiar mocowania szerokość	145 mm
Masa netto	1355 g		

## Temperatury

Temperatura otoczenia	-55 °C...55 °C	Temperatura eksploatacyjna
-----------------------	----------------	----------------------------

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

## Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)	LMP 21.0019X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Nr certyfikatu (IECEX)	IECEXITA14.0013X
nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

## Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Przycisk - zielony	wersja styku	1 zestyk rozwierny, 1 zestyk zwierny
Napięcie robocze, max.	400 V	Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm <sup>2</sup> - T6 10 A, 1,5 mm <sup>2</sup> - T5 16 A, 2,5 mm <sup>2</sup> - T6 16 A
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm <sup>2</sup> - T4 16 A, 1,5 mm <sup>2</sup> - T5 10 A, 2,5 mm <sup>2</sup> - T5 16 A	Siłowniki	Przycisk
Kolor elementu wykonawczego	zielony	otwory wiercone strona B	1 x M20
Mocowanie wieka	Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm	Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM
Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)	Moment dokręcania śrub wieka	2.5 Nm
Moment dokręcania bolca uziemiającego	7.5 Nm	Uziemienie zewnętrzne	Bolce uziemiające M6, stal nierdzewna
Uziemienie wewnętrzne	Bolce uziemiające M6 x 10 zintegrowane z pokrywą, stal nierdzewna	Dławnica kablowa	<a href="#">VG M20 EXE MS</a>

## KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T <sup>+</sup> Gb, II 2 D Ex tb IIIC T <sup>+</sup> C Db	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	12 mm
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	3 mm	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2.5 mm <sup>2</sup>
rodzaj montażu	montaż naścienny	Powierzchnia	polerowanie lustrzane
produkt referencyjny	<a href="#">KLIPPON STB 1 SS</a>	udarność	7 dżuli wg IEC60079-0
Klasa temperaturowa	T4, T5, T6	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)

## Dane materiałowe

Powierzchnia	polerowanie lustrzane	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
--------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------

## Dane ogólne

Barwny	naturalny	Stopień ochrony	IP54, IP66
Tabela kolorów (podobny)	Not specified		

## Cechy standardowe

Wykonanie	Obudowy z certyfikatem Ex z elementami sterującymi i sygnalizacyjnymi	produkt referencyjny	<a href="#">KLIPPON STB 1 SS</a>
-----------	---	----------------------	----------------------------------

## obudowy

Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)	otwory wiercone strona B	1 x M20
---------------------	--------------------------------	--------------------------	---------

## Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

## KLIPPON CS STB 1-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Rysunki

www.weidmueller.com

