

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex® Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe
Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon® z elementami sterowania i wyświetlania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon Control Station (przyrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON STB 1 SS stal nierdzewna 1.4404 (316 L), Podświetlany przycisk - zielony, 2 zestyki zwierne, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Nr zam.	1537230000
Typ	KLIPPON CS STB 1-1
GTIN (EAN)	4050118341416
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2024-08-31T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty

IECEx ATEX

Wymiary i masa

Głębokość	81.5 mm	Głębokość (cale)	3.2087 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	96 mm	Wysokość	120 mm
Wysokość (cale)	4.7244 inch	Szerokość	120 mm
Szerokość (cale)	4.7244 inch	Wymiar mocowania szerokość	145 mm
Masa netto	1418 g		

Temperatury

Temperatura otoczenia	-55 °C...55 °C	Temperatura eksploatacyjna
-----------------------	----------------	----------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)	LMP 21.0019X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	Nr certyfikatu (IECEx)	IECExITA14.0013X
nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Podświetlany przycisk - zielony	wersja styku	2 zestyki zwierne
Napięcie robocze, max.	250 V	Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A	Siłowniki	Przycisk
Kolor elementu wykonawczego	zielony	otwory wiercone strona B	1 x M20
Mocowanie wieka	Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm	Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM
Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)	Moment dokręcania śrub wieka	2.5 Nm
Moment dokręcania bolca uziemiającego	7.5 Nm	Uziemienie zewnętrzne	Bolce uziemiające M6, stal nierdzewna
Uziemienie wewnętrzne	Bolce uziemiające M6 x 10 zintegrowane z pokrywą, stal nierdzewna	Dławnica kablowa	VG M20 EXE MS

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ °C Db	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	12 mm
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	3 mm	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	2.5 mm ²
Kolor elementu wykonawczego podświetlanego przycisku	zielony	rodzaj montażu	montaż naścienny
Powierzchnia	polerowanie lustrzane	produkt referencyjny	KLIPPON STB 1 SS
udarność	4 dżuli wg IEC60079-0	Klasa temperaturowa	T4, T5, T6
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)		

Dane materiałowe

Powierzchnia	polerowanie lustrzane	Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
--------------	-----------------------	---------------------	--------------------------------

Dane ogólne

Barwny	naturalny	Stopień ochrony	IP54, IP66
Tabela kolorów (podobny)	Not specified		

Cechy standardowe

Wykonanie	Obudowy z certyfikatem Ex z elementami sterującymi i sygnalizacyjnymi	produkt referencyjny	KLIPPON STB 1 SS
-----------	---	----------------------	----------------------------------

obudowy

Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)	otwory wiercone strona B	1 x M20
---------------------	--------------------------------	--------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS STB 1-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Klippon CS POK 122209 - 4 - LrBmprLgBmpg

- **Actualizing and illuminating elements**
 - B:** Button
 - I:** Illuminated button
 - L:** Lamp
 - e:** NO
 - m:** NC and NO
 - c:** NC
 - G:** Green
 - r:** Red
 - e:** Emergency Stop
 - p:** Push
 - k:** Key
 - 3:** Positions of the switch
- **Drilling design**
- **Dimensions**
- **Enclosure Range**
 - POK** (Polyester)
 - K** (Aluminium)
 - STB** (Stainless Steel)
- **Product Name**
 - Control Station
- **Brand Name**
 - Klippon®