

KLIPPON CS K41-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sterowanie lokalne Klippon z atestem Ex® Stacja sterowania: małe urządzenia sterujące i sygnałowe
Certyfikowane elementy obsługowe i sygnalizacyjne w obudowach ze stali nierdzewnej, aluminium lub poliestru.
Poszukujesz możliwości sterowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa procesów roboczych w obszarach niebezpiecznych. Sterowanie lokalne - atestowane obudowy Klippon® z elementami sterowania i wyświetlania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Klippon Control Station (przrząd sterujący oraz sygnalizacyjny), Klippon Control Station, KLIPPON K41 EX aluminium AlSi12, Przycisk - zielony, 1 zestaw rozwierny, 1 zestaw zwierny, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Nr zam.	1537480000
Typ	KLIPPON CS K41-1
GTIN (EAN)	4050118341751
Ilość	1 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2024-08-31T00:00:00+02:00

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty

IECEx ATEX

Wymiary i masa

Głębokość	81 mm	Głębokość (cale)	3.189 inch
Głębokość z elementami dodatkowymi	94 mm	Wysokość	122 mm
Wysokość (cale)	4.8031 inch	Szerokość	120 mm
Szerokość (cale)	4.7244 inch	Masa netto	962 g

Temperatury

Temperatura otoczenia	-55 °C...55 °C	Temperatura eksploatacyjna
-----------------------	----------------	----------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6bl, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d75c8142-044b-4eeb-8182-dc036aa6a21e

Numery certyfikatów obudowy

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)	LMP 21.0019X
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	Nr certyfikatu (IECEx)	IECExITA14.0013X
nr certyfikatu (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Informacje ogólne

1. pozycja w obudowie	Przycisk - zielony	wersja styku	1 zestaw rozwierny, 1 zestaw zwierny
Napięcie robocze, max.	400 V	Pobór prądu przy temp. otoczenia 40 °C, maks.	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A
Pobór prądu przy temp. otoczenia 55 °C, maks.	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A	Siłowniki	Przycisk
Kolor elementu wykonawczego	zielony	otwory wiercone strona B	1 x M20
Mocowanie wieka	Śruby z łbem Torx®-20	Materiał uszczelki elementów obsługowych i sygnalizacyjnych	EPDM
Materiał uszczelki obudowy	Silikon (VMQ)	Moment dokręcania śrub wieka	2.5 Nm
Moment dokręcania bolca uziemiającego	2.5 Nm	Uziemienie zewnętrzne	Bolce uziemiające M4, stal nierdzewna
Uziemienie wewnętrzne	Zacisk uziomowy	Dławnica kablowa	VG M20 EXE MS
Oznakowanie	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Zakres zaciskania dławnicy kablowej, maks.	12 mm
Zakres zaciskania dławnicy kablowej, min.	3 mm	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 2.5 mm ² drutu, maks.	
rodzaj montażu	montaż naścienny	Powierzchnia	Powlekane proszkowo
produkt referencyjny	KLIPPON K41 EX	udarność	7 dżuli wg IEC60079-0
Klasa temperaturowa	T4, T5, T6	Materiał podstawowy	aluminium AlSi12

KLIPPON CS K41-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dane materiałowe**

Powierzchnia	Powlekane proszkowo	Materiał podstawowy	aluminium AlSi12
--------------	---------------------	---------------------	------------------

Dane ogólne

Barwny	srebrno-szary	Stopień ochrony	IP54, IP66
Tabela kolorów (podobny)	RAL 7001		

Cechy standardowe


Wykonanie	Obudowy z certyfikatem Ex z elementami sterującymi i sygnalizacyjnymi	produkt referencyjny	KLIPPON K41 EX
-----------	---	----------------------	--------------------------------

obudowy

Materiał podstawowy	aluminium AlSi12	otwory wiercone strona B	1 x M20
---------------------	------------------	--------------------------	---------

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		




Klippon CS POK 122209 - 4 - LcBmprLgBmpg

- Actuating and Illuminating
- B: Button
- I: Illuminated button
- L: Lamp
- o: NO
- m: NC and NO
- e: NC
- g: Green
- r: Red
- e: Emergency Stop
- p: Push
- k: Key
- 3: Positions of the
- Drilling design
- Dimensions
- Enclosure Range
- POK (Polyester)
- K (Aluminium)
- STB (Stainless Steel)
- Product Name
- Control Station
- Brand Name
- Klippon®

Akcesoria

Klippon® K - Uchwyt naścienny

seria Klippon® K, akcesoria



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KLIPPON K MF KIT 25	Wersja
Nr zam.	9527590000	Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Stopa montażowa, nakładki
GTIN (EAN)	4032248014071	mocujące, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 33.5 mm, Głębokość: 12
Ilość	1 ST	mm, Materiał podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, srebrny