

**STARTERKIT WCU 501****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

W pełni hermetyczne moduły logiki WCU 501 i WCU 650 pozwalają na monitorowanie, sterowanie oraz regulowanie procesów – nawet w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Pod tym względem urządzenia z serii WCU mają optymalne wymiary, wydajność i wytrzymałość oraz są wygodne w użyciu. Intuicyjne, graficzne środowisko programowe Micon-L pozwala na elastyczne przełączanie wejść analogowych i cyfrowych, a także wyjść cyfrowych. Na życzenie możemy rozszerzyć funkcjonalność oprogramowania oraz sprzętu w celu dostosowania do indywidualnych wymagań klienta.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wersja               | graphically programmable logic module incl. programming adapter |
| Nr zam.              | <a href="#">1548720000</a>                                      |
| Typ                  | STARTERKIT WCU 501                                              |
| GTIN (EAN)           | 4050118354348                                                   |
| Ilość                | 1 szt.                                                          |
| Status dostawy       | W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.              |
| Dostępne do          | 2024-06-30T00:00:00+02:00                                       |
| Produkt alternatywny | <a href="#">LOGIC UNIT WCU 860S</a>                             |

## Dane techniczne

## Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

## Wymiary i masa

|            |       |                  |             |
|------------|-------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 31    | Głębokość (cale) | 1.2205 inch |
| Wysokość   | 40 mm | Wysokość (cale)  | 1.5748 inch |
| Szerokość  | 44 mm | Szerokość (cale) | 1.7323 inch |
| Masa netto | 70 g  |                  |             |

## Temperatury

|                           |                |                            |             |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...70 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne                   |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |

## Dane ogólne

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Odporność na drgania | min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 9...<br>200 Hz |
|----------------------|-------------------------------------------------|

## Dane przyłącza

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe<br>wtykowe (0,25 - 1,5<br>mm <sup>2</sup> ) |
|------------------|----------------------------------------------------------------|

## Dane systemowe

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Interfejs | Szeregowy RS232 |
|-----------|-----------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001417    | ETIM 9.0    | EC001417    |
| ETIM 10.0   | EC001417    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-16 |             |             |

**Rysunki**

