

WPD 302 2X35/2X25 3XGY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zaciskó przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Zacisk rozdziału potencjału, złącze śrubowe, Jasnoszary, 35 mm², 202 A, 1000 V, liczba przyłączy: 12, liczba poziomów: 1
Nr zam.	1561740000
Typ	WPD 302 2X35/2X25 3XGY
GTIN (EAN)	4050118366914
Ilość	2 szt.

WPD 302 2X35/2X25 3XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy	35 mm ²	Napięcie znamionowe	1000 V
Znamionowe napięcie przemienne	1000 V	Znamionowe napięcie stałe	1000 V
Znamionowe natężenie prądu	202 A	Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu	202 A
Normy	IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2		

parametry systemu


Wykonanie	Złącze śrubowe	niezbędna płyta zamykająca	Nie
Liczba potencjałów	3	liczba poziomów	1
liczba zacisków na poziom	6	Liczba potencjałów w rzędzie	3
poziomy wewnętrznie zmostkowane	Nie	Przyłącze PE	Nie
Szyna montażowa	TS 35	Funkcja N	Nie
Funkcja PE	Nie	Funkcja PEN	Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 4 maks.		kierunek podłączenia	z boku
Rodzaj przyłącza 2	złącze śrubowe	Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe
liczba przyłączy	12	Zakres zaciskania, maks.	35 mm ²
Zakres zaciskania, min.	2.5 mm ²	przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 14
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.	2.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks.	25 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min.	2.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego 0 mm ² drutu, maks.	
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.	2.5 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	35 mm ²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	2.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks.	35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min.	2.5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		



Conductor connection data according to VDE 0100-2 (G), IEC 60947-2 (G), IEC 61238-1 Class A (G+M)



Conductor type	Conductor size	Conductor material	Conductor type	Conductor size	Conductor material
25 mm²	25 mm²	Cu	25 mm²	25 mm²	Al
35 mm²	35 mm²	Cu	35 mm²	35 mm²	Al
50 mm²	50 mm²	Cu	50 mm²	50 mm²	Al
70 mm²	70 mm²	Cu	70 mm²	70 mm²	Al
95 mm²	95 mm²	Cu	95 mm²	95 mm²	Al
120 mm²	120 mm²	Cu	120 mm²	120 mm²	Al
150 mm²	150 mm²	Cu	150 mm²	150 mm²	Al
185 mm²	185 mm²	Cu	185 mm²	185 mm²	Al
240 mm²	240 mm²	Cu	240 mm²	240 mm²	Al
300 mm²	300 mm²	Cu	300 mm²	300 mm²	Al
350 mm²	350 mm²	Cu	350 mm²	350 mm²	Al
400 mm²	400 mm²	Cu	400 mm²	400 mm²	Al
500 mm²	500 mm²	Cu	500 mm²	500 mm²	Al
630 mm²	630 mm²	Cu	630 mm²	630 mm²	Al
800 mm²	800 mm²	Cu	800 mm²	800 mm²	Al
1000 mm²	1000 mm²	Cu	1000 mm²	1000 mm²	Al

Conductor connection data according to UL 1059 (Al-Cu)

Conductor type	Conductor size	Conductor material	Conductor type	Conductor size	Conductor material
25 mm²	25 mm²	Cu	25 mm²	25 mm²	Al
35 mm²	35 mm²	Cu	35 mm²	35 mm²	Al
50 mm²	50 mm²	Cu	50 mm²	50 mm²	Al
70 mm²	70 mm²	Cu	70 mm²	70 mm²	Al
95 mm²	95 mm²	Cu	95 mm²	95 mm²	Al
120 mm²	120 mm²	Cu	120 mm²	120 mm²	Al
150 mm²	150 mm²	Cu	150 mm²	150 mm²	Al
185 mm²	185 mm²	Cu	185 mm²	185 mm²	Al
240 mm²	240 mm²	Cu	240 mm²	240 mm²	Al
300 mm²	300 mm²	Cu	300 mm²	300 mm²	Al
350 mm²	350 mm²	Cu	350 mm²	350 mm²	Al
400 mm²	400 mm²	Cu	400 mm²	400 mm²	Al
500 mm²	500 mm²	Cu	500 mm²	500 mm²	Al
630 mm²	630 mm²	Cu	630 mm²	630 mm²	Al
800 mm²	800 mm²	Cu	800 mm²	800 mm²	Al
1000 mm²	1000 mm²	Cu	1000 mm²	1000 mm²	Al

CSA Rating data according to CSA 22.2 No. 158

Conductor type	Conductor size	Conductor material	Conductor type	Conductor size	Conductor material
25 mm²	25 mm²	Cu	25 mm²	25 mm²	Al
35 mm²	35 mm²	Cu	35 mm²	35 mm²	Al
50 mm²	50 mm²	Cu	50 mm²	50 mm²	Al
70 mm²	70 mm²	Cu	70 mm²	70 mm²	Al
95 mm²	95 mm²	Cu	95 mm²	95 mm²	Al
120 mm²	120 mm²	Cu	120 mm²	120 mm²	Al
150 mm²	150 mm²	Cu	150 mm²	150 mm²	Al
185 mm²	185 mm²	Cu	185 mm²	185 mm²	Al
240 mm²	240 mm²	Cu	240 mm²	240 mm²	Al
300 mm²	300 mm²	Cu	300 mm²	300 mm²	Al
350 mm²	350 mm²	Cu	350 mm²	350 mm²	Al
400 mm²	400 mm²	Cu	400 mm²	400 mm²	Al
500 mm²	500 mm²	Cu	500 mm²	500 mm²	Al
630 mm²	630 mm²	Cu	630 mm²	630 mm²	Al
800 mm²	800 mm²	Cu	800 mm²	800 mm²	Al
1000 mm²	1000 mm²	Cu	1000 mm²	1000 mm²	Al



WPD 302 2X35/2X25 3XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkrętaki z końcówką krzyżową, typu Pozidriv




Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, uchwyt zgodny z ISO 8764-PZ, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SDK PZ2	Wersja
Nr zam.	9008540000	Wkrętak, Wkrętak
GTIN (EAN)	4032248056538	
Ilość	1 ST	

V2



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników. Materiał nie zawierający fluorowców Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp. W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe. Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SFX 9/24 MC NE WS V2	Wersja
Nr zam.	1852490000	SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248385461	
Ilość	160 ST	

WPD 302 2X35/2X25 3XGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Blank




Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników. Materiał nie zawierający fluorowców Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp. W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe. Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SFX 9/24 S MC NE WS	Wersja
Nr zam.	1323440000	SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 24 x 13.62 mm,
GTIN (EAN)	4050118125894	biały
Ilość	120 ST	

V2



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników. Materiał nie zawierający fluorowców Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp. W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe. Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard. Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.


Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SFX 10/23 MC NE WS V2	Wersja
Nr zam.	1852390000	SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248385362	
Ilość	160 ST	

Typ	SFX 14/23 MC NE WS V2	Wersja
Nr zam.	1852440000	SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 23 x 14 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248385416	
Ilość	160 ST	

Akcesoria

Uchwyt znaczników



Uchwyty oznaczników oferują możliwość dodatkowego montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub 5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone zatrzaskowo i mogą być montowane we wszystkich standardowych kanałach znakowania modułowych listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach uchwytu oznacznika.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BZT 1 WS 10/5	Wersja
Nr zam.	1805490000	Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN)	4032248270231	
Ilość	100 ST	
Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Wersja
Nr zam.	1805520000	Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN)	4032248270248	
Ilość	100 ST	