


HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 5, Złącze męskie, Przekrój przyłącza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
Nr zam.	1682340000
Typ	HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG
GTIN (EAN)	4008190474072
Ilość	100 szt.

HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Średnica

4.1 mm

Masa netto

1.48 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS

Zgodne, z wyłączeniem

Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Informacje ogólne

Średnica styku Ø pręta

2.5 mm

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego

7.5 mm

Rodzaj przyłącza

Przyłącze zagniatane

Wersja wkładki

CM 5

Rezystancja skrośna

≤2 mΩ

Przekrój przyłącza przewodu, maks.

1 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, min.

0.75 mm²

Powierzchnia

Srebro

Typ

Złącze męskie

Materiał podstawowy

stop miedzi

Proces produkcji

toczony

Przekrój przyłącza przewodu

0.75 - 1 mm²

Materiał styku

stop miedzi

Klasyfikacje

ETIM 6.0

EC000796

ETIM 7.0

EC000796

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 9.0

27-44-02-04

ECLASS 9.1

27-44-02-04

ECLASS 10.0

27-44-02-04

ECLASS 11.0

27-44-02-04

ECLASS 12.0

27-44-02-04

ECLASS 13.0

27-44-02-04

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	8 mm
1,50 mm ²	AWG 16	8 mm
2,50 mm ²	AWG 14	8 mm
4,00 mm ²	AWG 12	8 mm



Akcesoria**Crimping tools**

Praski do styków toczonych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku. Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze. Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Wersja
Nr zam.	9018490000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.14mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190884598	4mm ² , Zagniatanie W
Ilość	1 ST	

Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Wersja
Nr zam.	9205430000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.14mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248733446	6mm ² , poczw. Zagniatanie karbowane
Ilość	1 ST	

Narzędzia do usuwania styków

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli światłowodowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	REMOVAL TOOL CM 5	Wersja
Nr zam.	1866720000	Narzędzia, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4032248437047	
Ilość	1 ST	