


LM WO 36/93 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Samoprzylepne etykiety poliestrowe mogą być drukowane w każdej, biurowej drukarce laserowej formatu A4.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	LaserMark, Znaczniki kabli i przewodów, 9.5 - 22.3 mm, 36 x 93 mm, żółty
Nr zam.	1695741687
Typ	LM WO 36/93 GE
GTIN (EAN)	4008190924737
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.03 mm	Głębokość (cale)	0.001 inch
Wysokość	36 mm	Wysokość (cale)	1.4173 inch
Szerokość	93 mm	Szerokość (cale)	3.6614 inch
Masa netto	8.89 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
-------------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	Akrylat	
Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Ilość na arkusz	15	
Rodzaj nadruku	neutralna	
Wykonanie	samoprzylepny	
Szerokość	93 mm	
Klasa palności wg UL 94	V-0	
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	
Barwny	żółty	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	powłoka poliestrowa	
Nadrukowane znaki	bez	
Liczba oznaczników w opakowaniu	150	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba kombinacji w opakowaniu	10
	Liczba oznaczników w kombinacji	15
Wielkość pola opisowego	36 x 25 mm	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = 15 Conductor and cable markers	
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	120 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	25 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	22.3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	9.5 mm	Szerokość pola tekstowego	35.5 mm
Wysokość pola tekstowego	25 mm	Zewnętrzna średnica przewodu	9.5 - 22.3 mm
Przekrój przyłącza przewodu	25 - 120 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rysunki

