

WSM 10 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Małe płytki WSM

W pełni nierdzewne i kwasoodporne. Wytłaczane znaki pozostają czytelne po pomalowaniu. Dostępne także z indywidualnym nadrukiem, wytłoczonym na oprawce. Zawartość zestawu WSM Service Box, po 40 szt. każdego ze znaków: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, uziemienie, neutralny. 200 stalowych opasek kablowych (200 mm). 30 oprawek ze stali nierdzewnej, 48 mm i 60 mm; 20 oprawek stalowych, 84 mm oraz 10 oprawek stalowych, 108 mm i 288 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 5.5 x 9.9 mm, srebrny
Nr zam.	1712500001
Typ	WSM 10 1
GTIN (EAN)	4008190947194
Ilość	200 szt.

Technical data

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Głębokość	0.3 mm	Głębokość (cale)	0.0118 inch
Wysokość	5.5 mm	Wysokość (cale)	0.2165 inch
Szerokość	9.9 mm	Szerokość (cale)	0.3898 inch
Masa netto	0.13 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	500 °C
-------------------------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	0	
Orientacja nadruku	poziomo	
Rodzaj nadruku	standard	
Szerokość	9.9 mm	
zakres temperatur roboczych, maks.	500 °C	
Barwny	srebrny	
Halogenki	Nie	
Materiał podstawowy	stal nierdzewna 1.4404	
Nadrukowane znaki	Liczby	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Podzespół
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Component part = Conductor and cable markers	
Zakres temperatury stosowania	500 °C	
Imprint	1	

Markery przewodów i kabli


Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu	16 - 500 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Accessories

Stal nierdzewna



Seria produktów Weidmüller ze stali nierdzewnej zawiera bardzo duży asortyment stalowych opasek kablowych do stosowania w warunkach ekstremalnego narażenia materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

stal nierdzewna AISI 316, idealne do stosowania na zewnątrz, odporne na promieniowanie i korozję, antymagnetyczne, nie są karbowane, dzięki czemu nie uszkodzają izolacji.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SCT 4.6/838	Wersja
Nr zam.	1699940000	Opaska kablowa, 4.6 x 838 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
Ilość	100 ST	
Typ	SCT 4.6/679	Wersja
Nr zam.	1699930000	Opaska kablowa, 4.6 x 679 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
Ilość	100 ST	
Typ	SCT 4.6/520	Wersja
Nr zam.	1699920000	Opaska kablowa, 4.6 x 520 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
Ilość	100 ST	
Typ	SCT 4.6/360 C	Wersja
Nr zam.	1699910000	Opaska kablowa, 4.6 x 360 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
Ilość	100 ST	
Typ	SCT 4.6/266 C	Wersja
Nr zam.	1699900000	Opaska kablowa, 4.6 x 266 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
Ilość	100 ST	
Typ	SCT 4.6/201 C	Wersja
Nr zam.	1699810000	Opaska kablowa, 4.6 x 201 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
Ilość	100 ST	
Typ	SCT 4.6/127 C	Wersja
Nr zam.	1699800000	Opaska kablowa, 4.6 x 127 mm, stal nierdzewna 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
Ilość	100 ST	

WSM 10 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

uchwyt



WSM jest kompletnym systemem do oznaczania kabli, przewodów, rur i elementów - zapewnia trwałe oznaczenie w środowiskach, którym nie jest w stanie sprostać żaden inny znacznik. W skład linii produktowej wchodzi płytka etykiet, oprawki i opaski kablowe ze stali nierdzewnej – dostępne pojedynczo lub w kompletach WSM Set oraz Service Box.

Zalety:

Mocno wytłaczane znaki zapewniające maksymalną czytelność
 Odporne na wysokie i niskie temperatury, czynniki korozyjne, kwasy, agresywne substancje chemiczne, ogień itp. Jest także możliwe łączenie oznaczników pojedynczych i wieloznakowych.
 Szybki montaż
 Idealne do zastosowań zewnętrznych
 Łatwe mocowanie za pomocą opasek kablowych

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WSMH 84MM	Wersja
Nr zam.	1774520000	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79
GTIN (EAN)	4032248149315	mm, 84 x 11 mm, srebrny
Ilość	50 ST	
Typ	WSMH 60MM	Wersja
Nr zam.	1774510000	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79
GTIN (EAN)	4032248149308	mm, 60 x 11 mm, srebrny
Ilość	50 ST	
Typ	WSMH 48MM	Wersja
Nr zam.	1774500000	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79
GTIN (EAN)	4032248149292	mm, 48 x 11 mm, srebrny
Ilość	50 ST	
Typ	WSMH 288MM	Wersja
Nr zam.	1774490000	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79
GTIN (EAN)	4032248149285	mm, 288 x 11 mm, srebrny
Ilość	50 ST	
Typ	WSMH 108MM	Wersja
Nr zam.	1774530000	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 14 - 79
GTIN (EAN)	4032248149322	mm, 108 x 11 mm, srebrny
Ilość	50 ST	

Narzędzia do opasek kablowych



WSM 10 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	WSM TOOL AUTOMATIK	Wersja
Nr zam.	1774470000	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 180 x
GTIN (EAN)	4032248149261	275 mm, srebrny
Ilość	1 ST	
Typ	WSM TOOL MANUELL	Wersja
Nr zam.	1774480000	Oznaczniki ze stali nierdzewnej, Znaczniki kabli i przewodów, 210 x
GTIN (EAN)	4032248149278	220 mm, srebrny
Ilość	1 ST	