

VG 7-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja		VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągami), Dławnica kablowa, prosta, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.		1718800000
Typ		VG 7-MS54-ZE
GTIN (EAN)		4008190352028
Ilość		50 szt.
Status dostawy		element wycyfrowany z produkcji
Dostępne do		2024-08-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny		VG 7-MS68

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	22 mm	Wysokość (cale)	0.8661 inch
Długość	27 mm	Długość (cale)	1.063 inch
Masa netto	17.8 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	7 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	5 mm
rodzaj ochrony z GWDR	IP65	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C	skok gwintu	1.27 mm
Halogenki	Nie	Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks.	8 mm
Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min.	5.8 mm	rozmiar klucza 1	16 mm
rozmiar klucza 2	14 mm	rozmiar klucza	16 mm
Stopień ochrony	IP54	Dławnica kablowa	PG, PG 7
Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany	wkładka uszczelniająca	NBR
uszczelka	NBR	gwint (zewnątrzny)	PG 7
długość gwintu	5 mm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	4.20 Nm
moment obrotowy króćca, maks.	6.25 Nm	moment obrotowy króćca, min.	6.25 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	4.20 Nm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 7-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU PG7-MS	Wersja
Nr zam.	1694070000	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, PG
GTIN (EAN)	4008190872236	7, 2.8 mm, mosiądz, niklowany
Ilość	100 ST	

Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG7-NP	Wersja
Nr zam.	1719540000	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, PG 7,
GTIN (EAN)	4008190352806	neopren
Ilość	100 ST	

Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG7-PO	Wersja
Nr zam.	1719440000	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352691	7, polietylen
Ilość	100 ST	