Karta katalogowa

VG 9-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.
Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 10 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1718810000
Typ	VG 9-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352035
Ilość	50 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Ostatnia data zamówienia	2024-08-31T00:00:00+02:00
Produkt alternatywny	VG 9-MS68

Karta katalogowa

VG 9-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	24.5 mm	Wysokość (cale)	0.9646 inch
Długość	30.5 mm	Długość (cale)	1.2008 inch
Masa netto	27.1 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrzna, maks.	10 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	4 mm
rodzaj ochrony z GWDR	IP65	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C	skok gwintu	1.41 mm
Halogenki	Nie	Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks.	10 mm
Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min.	6.5 mm	rozmiar klucza 1	19 mm
rozmiar klucza 2	17 mm	rozmiar klucza	19 mm
Stopień ochrony	IP54	Dławnica kablowa	PG, PG 9
Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany	wkładka uszczelniająca	NBR
uszczelka	NBR	gwint (zewnętrzny)	PG 9
długość gwintu	6 mm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	4.20 Nm
moment obrotowy króćca, maks.	6.25 Nm	moment obrotowy króćca, min.	6.25 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	4.20 Nm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU PG9-MS	Wersja
Nr zam.	1694080000	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, PG
GTIN (EAN)	4008190872243	9, 2.8 mm, mosiądz, niklowany
Ilość	100 ST	

Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG9-NP	Wersja
Nr zam.	1719550000	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, PG 9,
GTIN (EAN)	4008190352813	neopren
Ilość	100 ST	

Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG9-PO	Wersja
Nr zam.	1719450000	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352707	9, polietylen
Ilość	100 ST	