

VG 48-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz wielu wersji obudów, firma Weidmüller oferuje także szereg różnych dławnic kablowych przeznaczonych do wielu aplikacji.

Dławnice kablowe wykonane z mosiądzu, tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej spełniają najostrzejsze wymagania różnych klas IP dla obudów przemysłowych. W zależności od serii przepustu kablowego i danej aplikacji, elementy te są atestowane i poddane testom zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN 45545.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VG MS ZE (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu z odciągiem), Dławnica kablowa, proste, PG 48, 10 mm, OD min. 35 - OD max. 45 mm, IP65, mosiądz, niklowany
Nr zam.	1718890000
Typ	VG 48-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352110
Ilość	5 szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Wymiary i masa

Wysokość	45 mm	Wysokość (cale)	1.7716 inch
Długość	55 mm	Długość (cale)	2.1654 inch
Masa netto	452 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Informacje ogólne

średnica kabla zewnętrznego, maks.	45 mm	średnica kabla zewnętrznego, min.	35 mm
rodzaj ochrony z GWDR	IP65	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C	skok gwintu	1.59 mm
Halogenki	Nie	Zakres zaciskania, zacisk odciążający, maks.	48 mm
Zakres zaciskania, zacisk odciążający, min.	35 mm	rozmiar klucza 1	68 mm
rozmiar klucza 2	64 mm	rozmiar klucza	68 mm
Stopień ochrony	IP54	Dławnica kablowa	PG, PG 48
Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany	wkładka uszczelniająca	NBR
uszczelka	NBR	gwint (zewnątrzny)	PG 48
długość gwintu	10 mm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	6.70 Nm
moment obrotowy króćca, maks.	10.00 Nm	moment obrotowy króćca, min.	10.00 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	6.70 Nm		

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG 48-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Nakrętki zabezpieczające mosiężne, niklowane



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SKMU PG48-MS	Wersja
Nr zam.	1719240000	SKMU MS (nakrętka kontruująca z mosiądzu), Nakrętka kontruująca, PG
GTIN (EAN)	4008190352493	48, 5.5 mm, mosiądz, niklowany
Ilość	10 ST	

Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG48-NP	Wersja
Nr zam.	1719630000	GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352899	48, neopren
Ilość	5 ST	

Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	GWDR PG48-PO	Wersja
Nr zam.	1719530000	GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, PG
GTIN (EAN)	4008190352790	48, polietylen
Ilość	5 ST	