

## SLA BB5R SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Przykład zastosowania



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Drobny komponent, znaczący efekt:

Zatraskowe elementy mocujące zwiększają mechaniczną obciążalność całych przyłączy wtykowych poprzez mocowanie złączy męskich do płytki drukowanej, zapewniając odporność na drgania przyłącza między gniazdami a złączami męskimi

Zatraskiwanie lub konfekcjonowanie – zawsze właściwe rozwiązanie:

Wytrzymałe, precyzyjnie dopasowane połączenie zaciosowe  
Wytrzymałe metalowe wkłady gwintowane  
Dopasowane do wszystkich kierunków wyjścia

Maksymalna stabilność, minimalny wysięk:

Wyjątkowa odporność na częste operacje związane z

mocowaniem  
Kompletny zestaw ułatwiający selekcję

Rezultat: skuteczniejsze zabezpieczenie przed awarią spoin lutowaniczych, styków i całego podzespołu na wypadek wstrząsu mechanicznego jak np. wibracji i naprężeń.

## Ogólne dane zamówieniowe

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja             | Złącze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujący, czarny, Liczba biegunów: 0 |
| Nr zam.            | <a href="#">1723510000</a>                                                    |
| Typ                | SLA BB5R SW                                                                   |
| GTIN (EAN)         | 4008190366063                                                                 |
| Ilość              | 20 szt.                                                                       |
| parametry produktu |                                                                               |
| opakowanie         | skrzynia                                                                      |

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |         |                  |             |
|------------|---------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 12 mm   | Głębokość (cale) | 0.4724 inch |
| Wysokość   | 8.3 mm  | Wysokość (cale)  | 0.3268 inch |
| Szerokość  | 7.62 mm | Szerokość (cale) | 0.3 inch    |
| Masa netto | 1.5 g   |                  |             |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS                                          | Zgodne, z wyłączeniem                |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                                                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                                                       | 00c92aa4-198d-4f32-82d1-4ccab9233b4d |

## Dane materiałowe

|                                 |          |                                 |         |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---------|
| Materiał izolacyjny             | PBT GF   | Barwny                          | czarny  |
| Tabela kolorów (podobny)        | RAL 9011 | Moisture Level (MSL)            |         |
| Klasa palności wg UL 94         | V-0      | Materiał styków                 | Stop Cu |
| Temperatura magazynowania, min. | -40 °C   | Temperatura magazynowania, max. | 70 °C   |
| Temperatura pracy, min.         | -50 °C   | Temperatura pracy, max.         | 100 °C  |
| Zakres temperatur montaż, min.  | -25 °C   | Zakres temperatur montaż, max.  | 100 °C  |

## Dane znamionowe wg IEC

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| przetestowane zgodnie z normą | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-------------------------------|------------------------|

## Opakowanie

|               |          |              |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| opakowanie    | skrzynia | Długość VPE  | 97.00 mm |
| Szerokość VPE | 36.00 mm | Wysokość VPE | 24.00 mm |

## Ważna informacja

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
| Uwagi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>                                                                                                                                                                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-46-04-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-04-05 |             |             |