



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Etykiety przylepne z poliestru do drukarek laserowych w formacie DIN A4 wytrzymałe na ścieranie. Bardzo odporne na wysokie temperatury. Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów. Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 148 x 210 mm, srebrny
Nr zam.	1724180001
Typ	LM MT300 210/148 SI
GTIN (EAN)	4008190369088
Ilość	10 szt.

Dane techniczne

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	0.08 mm	Głębokość (cale)	0.0031 inch
Wysokość	148 mm	Wysokość (cale)	5.8268 inch
Szerokość	210 mm	Szerokość (cale)	8.2677 inch
Masa netto	11.5 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...150 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
 REACH SVHC Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Dane ogólne

Klej	Klej akrylanowy		
Ilość na arkusz	2		
Metoda nadruku	druk laserowy		
Wykonanie	samoprzylepny		
Szerokość	210 mm		
Klasa palności wg UL 94	HB		
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C		
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		
Barwny	srebrny		
Halogenki	Nie		
Materiał podstawowy	poliester, bez PVC		
Nadrukowane znaki	bez		
Liczba oznaczników w opakowaniu	20		
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet	
	Liczba kombinacji w opakowaniu	10	
	Liczba oznaczników w kombinacji	2	
Aprobata zgodnie z UL 969	Tak		
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Label sheet = 2 Device markers		
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C		

Znaczniki urządzeń

Halogenki Nie

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

