


**VT SF 6/21 MC NE WS V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczniaków.

**Zalety:**

Materiał nie zawierający fluorowców Klasa palności V0/V2 Certyfikowane oznaczniaki do zastosowań inżynierii ruchu, itp. W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe. Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Wersja     | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, biały |
| Nr zam.    | <a href="#">1730560001</a>                                             |
| Typ        | VT SF 6/21 MC NE WS V0                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190954611                                                          |
| Ilość      | 160 szt.                                                               |

## VT SF 6/21 MC NE WS V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Wymiary i masa

|            |        |                  |             |
|------------|--------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 8.5 mm | Głębokość (cale) | 0.3346 inch |
| Wysokość   | 2.1 mm | Wysokość (cale)  | 0.8268 inch |
| Szerokość  | 8.4 mm | Szerokość (cale) | 0.3307 inch |
| Masa netto | 0.64 g |                  |             |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -50...120 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                          |                  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia   |                  |
| REACH SVHC                        | Bez SVHC powyżej 0,1 wt% |                  |
| Ślad węglowy produktu             | Kołyska do bramy         | 0.006 kg CO2 eq. |

## Dane ogólne

|                                    |                                                                                             |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rodzaj nadruku                     | neutralna                                                                                   |           |
| Szerokość                          | 8.4 mm                                                                                      |           |
| Klasa palności wg UL 94            | V-0                                                                                         |           |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C                                                                                      |           |
| zakres temperatur roboczych, min.  | -50 °C                                                                                      |           |
| Barwny                             | biały                                                                                       |           |
| Halogenki                          | Nie                                                                                         |           |
| Materiał podstawowy                | poliamid 66                                                                                 |           |
| Liczba oznaczników w opakowaniu    | forma dostawy                                                                               | MultiCard |
| Wielkość pola opisowego            | 21 x 8.4 mm                                                                                 |           |
| Zalecane branże                    | Transport, Maszyny                                                                          |           |
| Kompatybilna drukarka              | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Liczba oznaczników w kombinacji    | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |           |
| Zakres temperatury stosowania      | -50...120 °C                                                                                |           |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                         |                                     |                    |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Halogenki                          | Nie                     | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 16 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 10 mm <sup>2</sup>      | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 7.8 mm             |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 5.8 mm                  | Zewnętrzna średnica przewodu        | 5.8 - 7.8 mm       |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 10 - 16 mm <sup>2</sup> |                                     |                    |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Drawings**

