

HDC CM 5 FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Moduły CM5 są wyposażane w styki zaciskane. Styki zaciskane wyposażone są z kolei w sprężynę ze stali nierdzewnej. Daje to pewne mocowanie styków w module. Do demontażu styków przygotowano specjalne narzędzia. Moduły można zamawiać z wbudowanym mechanizmem luzującym lub bez niego.

Do modułów bez wbudowanego mechanizmu luzującego dostępne są narzędzia demontujące.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącza przemysłowe, wkład HDC, moduł ConCept
Nr zam.	1758390000
Typ	HDC CM 5 FC
GTIN (EAN)	4032248019618
Ilość	10 szt.

HDC CM 5 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS

Zgodny

Wymiary i masa

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1.3386 inch
Wysokość	40.5 mm	Wysokość (cale)	1.5945 inch
Szerokość	11.4 mm	Szerokość (cale)	0.4488 inch
Masa netto	6.77 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	Bez SVHC powyżej 0,1 wt%

Moduły pneumatyczne ConCept

Klasa palności wg UL 94	V-0	Barwny	beżowy
-------------------------	-----	--------	--------

Dane ogólne

Liczba biegunów	5	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Klasa palności wg UL 94	V-0	Rezystancja skrośna	≤2 mΩ
Barwny	beżowy	Opór izolacji	1012 Ω
Typ	złącze żeńskie	Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	3	Materiał podstawowy	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Typoszereg	moduł ConCept	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	250 V
Udarowe napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	6 kV	Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	20 A
bez halogenu	false	Produkt o niskiej dymotwórczości wg DIN EN 45545-2	Tak

wymiary

Szerokość	11.4 mm	długość cokołu	34 mm
wysokość gniazda	40.5 mm		

Dane przyłączeniowe PE

Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe nad ramą modułu
---------------------	--------------------------------

wersja


przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, AWG 12 maks.	Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	7 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane	Rezystancja skrośna
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 20	≤2 mΩ
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0.5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.
		4 mm ²
		Materiał podstawowy
		Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Rysunki



HDC CM 5 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzie do demontażu modułów



Weidmüller oferuje bogaty wybór narzędzi do zaciskania końcówek, demontażu styków i obróbki światłowodów.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC-DW-M0D	Wersja
Nr zam.	1688200000	narzędzia pozostałe, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4008190857189	
Ilość	1 ST	

Crimping tools



Praski do styków toczonych
Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	CTX CM 1.6/2.5	Wersja
Nr zam.	9018490000	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania terminali, 0.14mm²,
GTIN (EAN)	4008190884598	4mm², Zagniatanie W
Ilość	1 ST	

Narzędzia do usuwania styków



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi do zagniatania, usuwania styków oraz do kabli światłowodowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	REMOVAL TOOL CM 5	Wersja
Nr zam.	1866720000	Narzędzia, Narzędzie do demontażu styków
GTIN (EAN)	4032248437047	
Ilość	1 ST	

HDC CM 5 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

zestyki zaciskane CM5



Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod względem elektrycznym i mechanicznym sposób łączenia przewodu i styku. Idealne łączenie zaciskane jest gazoszczelne i odporne na korozję.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HDC-C-M5-BM0.5AG	Wersja
Nr zam.	1682330000	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 5, złącze żeńskie, Przekrój
GTIN (EAN)	4008190474065	przyłącza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-M5-BM0.75-1.0AG	Wersja
Nr zam.	1682350000	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 5, złącze żeńskie, Przekrój
GTIN (EAN)	4008190474089	przyłącza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-M5-BM1.5AG	Wersja
Nr zam.	1682370000	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 5, złącze żeńskie, Przekrój
GTIN (EAN)	4008190474102	przyłącza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-M5-BM2.5AG	Wersja
Nr zam.	1682390000	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 5, złącze żeńskie, Przekrój
GTIN (EAN)	4008190474126	przyłącza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
Ilość	100 ST	
Typ	HDC-C-M5-BM4.0AG	Wersja
Nr zam.	1682410000	Złącza przemysłowe, Styk zaciskany, CM 5, złącze żeńskie, Przekrój
GTIN (EAN)	4008190474140	przyłącza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
Ilość	100 ST	