

VP M40-MS65**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	VPMS (wtyk zaślepiający z mosiądzu), Korek, zamknięte, M 40, 8 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	177770000
Typ	VP M40-MS65
GTIN (EAN)	4032248158041
Ilość	50 szt.

VP M40-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Atesty



ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokość	13 mm	Wysokość (cale)	0.5118 inch
Długość	13 mm	Długość (cale)	0.5118 inch
Średnica	44 mm	Grubość ścianki, min.	0.5 mm
Grubość ścianki, maks.	7 mm	Masa netto	33.5 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...100 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Informacje ogólne

średnica głowicy	44.00 mm	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Silikon	Nie	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	skok gwintu	1.5 mm
Halogenki	Nie	Stopień ochrony	IP68 - 5 bar (30 min.)
Dławnica kablowa	metryczna	Materiał podstawowy	mosiądz, niklowany
średnica pierścienia uszczelniającego	40.00 mm	uszczelka	NBR
gwint (zewnątrzny)	M 40	długość gwintu	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M40-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rysunki

www.weidmueller.com

